

Asennustyökalusarja, 59 osaa asentajanlaukku



Tilaustiedot

Tilausnumero	680302
GTIN	2050001016430
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Käyttö:

Sarja sisältää laadukkaat työkalut **laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoon ja kunnossapitoa varten.**

Toimituksen sisältö:

Puinen **STABILA**[®]-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2

Teräsharja: 1 kpl nro 575000 koko 3

DICK-työpajaviilasarja, hakkaus 2, kahva, rullattavassa taskussa: 1 kpl nro 517200 koko 200 (5 osaa)

Yleiskäyttöinen **PUK**[®]-saha: 1 kpl nro 581220 koko 150

GARANT Kaksipäinen kiintoavainsarja, 6 - 34 mm, pidike: 1 kpl nro 610610 koko 12 (6×7 - 30×34 mm) ja 1 kpl nro 611500 koko 12

Kuusiokoloavainsarja, muovipidike: 1 kpl nro 626072 koko 8 (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools -uraruuvitalttasarja: 1 kpl nro 660910 koko 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: 1 kpl nro 664800 koko 6,5

PB Swiss Tools -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 3,5

PB Swiss Tools ruuvimeisseli Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 668100 koot 1; 2

KNIPEX[®]-yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro 701500 koko 180

KNIPEX[®] vesipumppupihdit: 1 kpl nro 705500 koko 250

KNIPEX[®] hohtimet: 1 kpl nro 706610 koko 210

Yleispihdit: 1 kpl nro 708205 koko 250

KNIPEX[®] kärkipihdit, leikkuri: 1 kpl nro 713150 koko 160

Sisäpuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719805 koko J2
 Ulkopuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719905 koko A2
KNIPEX[®]-sivuleikkuri: 1 kpl nro 724900 koko 160
RENNSTEIG-laakataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175
RENNSTEIG-lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Lukkosepänvasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750110 koko 300
 Muovivasara: 1 kpl nro 754500 koko 32
PB Swiss Tools -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110
 Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300 koko 175
 Muoviset öljypullot: 1 kpl nro 083532 koko 125
 Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK
 Merkkaukynä, sininen: 1 kpl nro 085154 koko B
 Asentajanlaukku: 1 kpl nro 690200

Huomautus:**Työkalut toimitetaan irrallaan.****Tekninen kuvaus**

Tuotetyyppi	Työkalusarja
-------------	--------------

Tarvikkeet

Permanenttikynä Dura-Ink [®] 15 Kirjoitusväri B	085154 B
Kärkipihdit - suorat, kiillotetut Kokonaispituus 160 mm	713150 160
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, "multicraft"-voimakahva Ristikantakoko 1	668100 1
Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva Ruuvinvääntimien lkm. 5	660910 5
Kulma-avain urakantaruuveille Terän leveys b 6,5 mm	664800 6,5
Lukkosepänvasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 300 g	750110 300
Kuusiokoloavainsarja, taivutettuniklattu Ruuvinvääntimien lkm. 8	626072 8
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, "multicraft"-voimakahva Ristikantakoko 2	668100 2
Lukkorengaspihdit Tyyppi J2	719805 J2

LankakäsiharjaTeräslanka, sileä 0,35 mm Harjasrivien lkm 3	575000 3
Vesipumppu-urapihdit, mustatut Kokonaispituus 250 mm	704900 250
Lävistinsarjamoovipitimestä Työkalujen lukumäärä 6	745600 6
Nahkainen asentajalaukku, väliseinä	690200
Kalvin, muovikahva Terän pituus 110 mm	831700 110
Lukkorengaspihdit Tyyppi A2	719905 A2
Laakataltta Kokonaispituus 175 mm	740500 175
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen	844300
Linjapihdit, kiillotetut Kokonaispituus 180 mm	701500 180
Sivuleikkuri, kiillotettu Kokonaispituus 160 mm	724900 160
Eristysnauha Väri BLACK	083654 BLACK
Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 3,5 mm	665020 3,5
Monikäyttöviilarja, 5 osaa, rullattavassa taskusahakkaus 2 Hammastuksen pituus 200 mm	517200 200
Muovivasara, Cellidor-lyömäpää Vasaranpään Ø 32 mm	754500 32
Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 12	610610 12
Yleispihdit, yksi prismaleuka Kokonaispituus 250 mm	708205 250
Muovinen öljykannu, poistoputki Tilavuus 125 ml	083532 125
Raskaat hohtimet Kokonaispituus 210 mm	706610 210
Yleissaha "PUK", yleisterä (310)Kiinteä kahva	581220
Asennustyökalusarja, 59 osailman kotelo	680305
Puinen taittomitta, keltainen Pituus 2 m	466005 2