

Sähköasentajan työkalusarja, 36 osaa nahkalaukku



Tilaustiedot

Tilausnumero	680450
GTIN	2050001016492
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää kaikki sähköasennuksissa tarvittavat, laadukkaat työkalut.

Sisältö:

Puinen **STABILA**[®]-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2

STABILA[®] kevytmetallivesivaaka: 1 kpl nro 467030 koko 400

Yleiskäyttöinen **PUK**[®]-saha: 1 kpl nro 581220

Wera-uraruuvinväännin, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 663100 koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Jännitteentarkistin 250 V asti: 1 kpl nro 665014 koko 2,5

Soviteruuvinväännin, vastaa EN 60900, täyseristetty 1000 V asti: 1 kpl nro 665800, 2 – 63 A

Wera-ruuvinväännin Phillips-ruuveille, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 668600 koot 1; 2

KNIPEX[®] yhdistelmäpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 701700 koko 160

KNIPEX[®] vesipumppupihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 705740 koko 250

KNIPEX[®] kärkipihdit, VDE-eristys, sis. terän: 1 kpl nro 713300 koko 160

KNIPEX[®] sivuleikkuri, VDE-eristys: 1 kpl nro 725300 koko 160

KNIPEX[®] kuorintapihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 728750 koko 160

JOKARI[®] kuorintaveitsi: 1 kpl nro 728010 koot 8 – 28

RENNSTEIG kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 742500 koko 250

RENNSTEIG kivitaltta, terävä: 1 kpl nro 742600 koko 250

RENNSTEIG sähköasentajan kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 743000 koko 250

GARANT-lukkosepänpasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750110 koko 500

Moukari varrella: 1 kpl nro 751010 koko 1

Milwaukee[®] kovametalli-betoniporasarja, muovikotelo: 1 kpl nro 786081 koko 5 (Ø 4 – 10 mm)

PB Swiss Tools -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110

RUNPOTEC® vetohihna, nailonia: 1 kpl nro 814862 koko 10

Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300

Lasta: 1 kpl nro 087650 koko 50

Kuminen kipsiastia: 1 kpl nro 087680 koko 125

Vesisivellin: 1 kpl nro 087005 koko 20

Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK

Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 koko BLACK

PARAT® nahkalaukku: 1 kpl nro 691200

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081557 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK
Sähköasentajanlaukku	691200
Kuorintapihdit, kromatutVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	728750 160
Eristysnauha Väri BLACK	083654 BLACK
Laastiastia enimmäis-Ø 125 mm	087680 125
Kalvin, muovikahva Terän pituus 110 mm	831700 110
Kivitalttaterävä Kokonaispituus 250 mm	742600 250
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663100 3,5
Lasta, puuvarsi Leveys 50 mm	087650 50
Linjapihdit, kromatutVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	701700 160
Teollisuustason rengassivellin Ø 20 mm	087005 20

Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 2,5 mm	665020 2,5
Kärkipihdit, suoratVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	713300 160
Kivitalttalitteä Kokonaispituus 250 mm	742500 250
Sivuleikkuri, kromattuVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	725300 160
Sähköasentajantalta Kokonaispituus 250 mm	743000 250
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 2	668600 2
Nailoninen kaapelinvetojousi nauhan pituus 10 m	814862 10
Kovametallinen betoniporasarja Porien lukumäärä 8	786080 8
Kevytmetallivesivaaka Pituus 400 mm	467030 400
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 6,5 mm	663100 6,5
Yleissaha "PUK", yleisterä (310)Kiinteä kahva	581220
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 4 mm	663100 4
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 8 mm	663100 8
Vesipumppupihdit Alligator®VDE-kahvakuoret Kokonaispituus 250 mm	705740 250
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663100 5,5
Soviteruuvinväännin, käännettävätäyseristetyt	665800
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 1	668600 1
Kuorintaveitsi, koukkuterä Kaapeleille, joiden Ø on 8-28 mm	728010 8-28
Lukkosepänvasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 500 g	750110 500
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen	844300
Sähköasentajan työkalusarja, 36 osailman laukku	680455
Puinen taittomitta, keltainen Pituus 2 m	466005 2