

Vakiotyökalusarja, 18 osaa kankaisessa työkalulaukussa



Tilaustiedot

Tilausnumero	680200
GTIN	2050001016416
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää tarvittavat, laadukkaat työkalut kaikkia **talon ja asunnon pienkorjauksia varten.**

Toimituksen sisältö:

Puinen **STABILA**®-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2

DICK monikäyttölattaviila, kahva: 1 kpl nro 515000 koko 200

Yleiskäyttöinen **PUK**®-saha: 1 kpl nro 581240

uraruuvinväännin: 1 kpl/koko nro 660701 koot 3,5; 5,5; 8

Jännitteentarkistin 250 V asti: 1 kpl nro 665050 koko 3

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 668401 koko 2

KNIPEX® yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro 701601 koko 160

Vesipumppupihdit: 1 kpl nro 706101 koko 250

KNIPEX® hohtimet: 1 kpl nro 706610 koko 180

KNIPEX® kärkipihdit, leikkuri: 1 kpl nro 713100 koko 140

Lukkosepänvasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750125 koko 300

Yleissakset: 1 kpl nro 769100 koko 180

Jakoavain: 1 kpl nro 814001 koko 200

Purasin: 1 kpl nro 831600 koko 80

Tajima yleisveitsi, katkaistavat terät: 1 kpl nro 845000

Lasta: 1 kpl nro 087650 koko 40

Työkalulaukku: 1 kpl nro 692257 koko 1

Huomautus:

Toimitus sisältää työkalukansioon pakatut työkalut.

Tekninen kuvaus

Osien määrä	18
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

Jakoavain Kokonaispituus 200 mm	814001 200
Yleisveitsi3 terää, 18 mm	845000
Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat Kokonaispituus 140 mm	713100 140
Lukkosepänpaino Paino ilman vartta 300 g	750125 300
Yleissaha "PUK", yleisterä (310)Ergonominen kahva	581240
Linjapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	701600 160
Lasta, puuvarsi Leveys 40 mm	087650 40
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 8 mm	660701 8
Paperi- ja kangassakset Kokonaispituus 180 mm	769100 180
Monikäyttölattaviila kahvalla, erikoishakkaus Hammastuksen pituus 200 mm	515000 200
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2	668401 2
Jakoavain, kahvankuoret Kokonaispituus 200 mm	813960 200
Vesipumppupihdit, jauhemaalattu Kokonaispituus 250 mm	706101 250
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3,5 mm	660701 3,5
Yksinapainen vaiheentarkastuslaite Terän leveys 3 mm	665050 3
Purasin,muovikahva Terän pituus 80 mm	831600 80
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 5,5 mm	660701 5,5

Raskaat hohtimet Kokonaispituus 180 mm	706610 180
Kankainen työkalulaukku, pistokiinnitys Tyyppi 1	692257 1
Puinen taittomitta, keltainen Pituus 2 m	466005 2