

## Asennustyökalusarja, 59 osaa ilman koteloä



### Tilaustiedot

Tilausnumero	680305
GTIN	2050001017697
Tuoteluokka	66H

### Kuvaus

#### Käyttö:

Sarja sisältää laadukkaat työkalut **laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoä ja kunnossapitoä varten.**

#### Toimituksen sisältö:

Puinen **STABILA**<sup>®</sup>-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2

Teräsharja: 1 kpl nro 575000 koko 3

**DICK**-työpajaviillasarja, hakkaus 2, kahva, rullattavassa taskussa: 1 kpl nro 517200 koko 200 (5 osaa)

Yleiskäyttöinen **PUK**<sup>®</sup>-saha: 1 kpl nro 581220 koko 150

**GARANT** Kaksipäinen kiintoavainsarja, 6 - 34 mm, pidike: 1 kpl nro 610610 koko 12 (6x7 - 30x34 mm) ja 1 kpl nro 611500 koko 12

Kuusiokoloavainsarja, muovipidike: 1 kpl nro 626072 koko 8 (2 - 10 mm)

**PB Swiss Tools** -uraruuvitalttasarja: 1 kpl nro 660910 koko 5 (3,5 - 8 mm)

**PB Swiss Tools** -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: 1 kpl nro 664800 koko 6,5

**PB Swiss Tools** -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 3,5

**PB Swiss Tools** ruuvimeisseli Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 668100 koot 1; 2

**KNIPEX**<sup>®</sup>-yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro 701500 koko 180

**KNIPEX**<sup>®</sup> vesipumppupihdit: 1 kpl nro 705500 koko 250

**KNIPEX**<sup>®</sup> hohtimet: 1 kpl nro 706610 koko 210

Yleispihdit: 1 kpl nro 708205 koko 250

**KNIPEX**<sup>®</sup> kärkipihdit, leikkuri: 1 kpl nro 713150 koko 160

Sisäpuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719805 koko J2

Ulkopuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719905 koko A2

**KNIPEX®**-sivuleikkuri: 1 kpl nro 724900 koko 160  
**RENNSTEIG**-laakataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175  
**RENNSTEIG**-lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Lukkosepänvasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750110 koko 300  
 Muovivasara: 1 kpl nro 754500 koko 32  
**PB Swiss Tools** -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110  
 Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300 koko 175  
 Muoviset öljypullot: 1 kpl nro 083532 koko 125  
 Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK  
 Merkkaukynä, sininen: 1 kpl nro 085154 koko B  
**Huomautus:**  
**Työkalut toimitetaan irrallaan.**

## Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi	Työkalusarja
-------------	--------------

## Tarvikkeet

Kärkipihdit - suorat, kiillotetut Kokonaispituus 160 mm	713150 160
Muovinen öljykannu, poistoputki Tilavuus 125 ml	083532 125
Kalvin, muovikahva Terän pituus 110 mm	831700 110
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, "multicraft"-voimakahva Ristikantakoko 2	668100 2
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen	844300
Raskaat hohtimet Kokonaispituus 210 mm	706610 210
Vesipumppu-urapihdit, mustatut Kokonaispituus 250 mm	704900 250
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, "multicraft"-voimakahva Ristikantakoko 1	668100 1
Lukkosepänvasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 300 g	750110 300
Eristysnauha Väri BLACK	083654 BLACK
Lukkorengaspihdit Tyyppi A2	719905 A2
Linjapihdit, kiillotetut Kokonaispituus 180 mm	701500 180

Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 3,5 mm	665020 3,5
Yleispihdit, yksi prismaleuka Kokonaispituus 250 mm	708205 250
Lukkorengaspihdit Tyyppi J2	719805 J2
Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva Ruuvinvääntimien lkm. 5	660910 5
Kuusiokoloavainsarja, taivutettuneklattu Ruuvinvääntimien lkm. 8	626072 8
Kulma-avain urakantaruuveille Terän leveys b 6,5 mm	664800 6,5
Monikäyttöviilarisarja, 5 osaa, rullattavassa taskusahakkaus 2 Hammastuksen pituus 200 mm	517200 200
Muovivasara, Cellidor-lyömäpää Vasaranpään Ø 32 mm	754500 32
Lankakäsiharja Teräslanka, sileä 0,35 mm Harjasrivien lkm 3	575000 3
Laakataltta Kokonaispituus 175 mm	740500 175
Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 12	610610 12
Lävistinsarjamoovipitimestä Työkalujen lukumäärä 6	745600 6
Permanenttikynä Dura-Ink® 15 Kirjoitusväri B	085154 B
Sivuleikkuri, kiillotettu Kokonaispituus 160 mm	724900 160
Yleissaha "PUK", yleisterä (310)Kiinteä kahva	581220
Muovinen kiinnityspidin Avainten lkm 12	611500 12
Puinen taittomitta, keltainen Pituus 2 m	466005 2