

## Sähköasentajan työkalusarja, 36 osaa ilman laukkuja



### Tilaustiedot

Tilausnumero	680455
GTIN	2050001017703
Tuoteluokka	66H

### Kuvaus

#### Käyttö:

Sisältää kaikki sähköasennuksissa tarvittavat, laadukkaat työkalut.

#### Sisältö:

Puinen **STABILA**<sup>®</sup>-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2

**STABILA**<sup>®</sup> kevytmetallivesivaaka: 1 kpl nro 467030 koko 400

Yleiskäyttöinen **PUK**<sup>®</sup>-saha: 1 kpl nro 581220

**Wera**-uraruuvinväännin, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 663100 koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Jännitteentarkistin 250 V asti: 1 kpl nro 665014 koko 2,5

Soviteruuvinväännin, vastaa EN 60900, täyseristetty 1000 V asti: 1 kpl nro 665800, 2 – 63 A

**Wera**-ruuvinväännin Phillips-ruuveille, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 668600 koot 1; 2

**KNIPEX**<sup>®</sup> yhdistelmäpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 701700 koko 160

**KNIPEX**<sup>®</sup> vesipumppupihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 705740 koko 250

**KNIPEX**<sup>®</sup> kärkipihdit, VDE-eristys, sis. terän: 1 kpl nro 713300 koko 160

**KNIPEX**<sup>®</sup> sivuleikkuri, VDE-eristys: 1 kpl nro 725300 koko 160

**KNIPEX**<sup>®</sup> kuorintapihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 728750 koko 160

**JOKARI**<sup>®</sup> kuorintaveitsi: 1 kpl nro 728010 koot 8 – 28

**RENNSTEIG** kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 742500 koko 250

**RENNSTEIG** kivitaltta, terävä: 1 kpl nro 742600 koko 250

**RENNSTEIG** sähköasentajan kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 743000 koko 250

**GARANT**-lukkosepänpasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750110 koko 500

Moukari varrella: 1 kpl nro 751010 koko 1

**Milwaukee**<sup>®</sup> kovametalli-betoniporasarja, muovikotelo: 1 kpl nro 786081 koko 5 (Ø 4 – 10 mm)

**PB Swiss Tools** -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110

**RUNPOTEC®** vetohihna, nailonia: 1 kpl nro 814862 koko 10

Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300

Lasta: 1 kpl nro 087650 koko 50

Kuminen kipsiastia: 1 kpl nro 087680 koko 125

Vesisivellin: 1 kpl nro 087005 koko 20

Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK

Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 koko BLACK

**Huomautus:**

**Työkalut toimitetaan irrallaan.**

## Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081557 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Työkalusarja

## Tarvikkeet

Kevytmetallivesivaaka Pituus 400 mm	467030 400
Lukkosepänpasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 500 g	750110 500
Kuorintapihdit, kromatutVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	728750 160
Kivitalttaterävä Kokonaispituus 250 mm	742600 250
LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK
Sähköasentajantalta Kokonaispituus 250 mm	743000 250
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 1	668600 1
Lasta, puuvarsi Leveys 50 mm	087650 50
Laastiastia enimmäis-Ø 125 mm	087680 125
Vesipumppupihdit Alligator®VDE-kahvakuoret Kokonaispituus 250 mm	705740 250
Linjapihdit, kromatutVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	701700 160

Eristysnauha Väri BLACK	083654 BLACK
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 4 mm	663100 4
Sivuleikkuri, kromattuVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	725300 160
Yleissaha "PUK", yleisterä (310)Kiinteä kahva	581220
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 6,5 mm	663100 6,5
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen	844300
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 8 mm	663100 8
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663100 5,5
Kalvin, muovikahva Terän pituus 110 mm	831700 110
Teollisuustason rengassivellin Ø 20 mm	087005 20
Kivitalttalitteä Kokonaispituus 250 mm	742500 250
Kärkipihdit, suoratVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	713300 160
Kuorintaveitsi, koukkuterä Kaapeleille, joiden Ø on 8-28 mm	728010 8-28
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 2	668600 2
Kovametallinen betoniporasarja Porien lukumäärä 8	786080 8
Soviteruuvinväännin, käännettävätäyseristetyt	665800
Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 2,5 mm	665020 2,5
Nailoninen kaapelinvetojousi nauhan pituus 10 m	814862 10
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663100 3,5
Puinen taittomitta, keltainen Pituus 2 m	466005 2