

**Garant****Sokkareikä-kartiopora, pinnoittamaton, Ø DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	1163105
GTIN	4045197029355
Tuoteluokka	11B

**Kuvaus****Malli:**

Kartiomainen, lastunmurtourilla varustettu. Erikoiskäsitelty pinta.

**Etu:**

Yhdessä työvaiheessa porataan kartiomaiset poraukset 1:50 standardien ISO 2339 (DIN 1) ja ISO 8736 (DIN 7978) mukaisille kartiosokille.

**Huomautus:**

Ø1,5; 2; 2,5 lieriövarrella toimitettavissa tilauksesta.

Ø14;16;20;25 morskartiopora varrella toimitettavissa tilauksesta.

Käytä hionotyöstöön sokkareikäkalvinta nro 161200.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/kierr,
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Leikkuupituus L <sub>1</sub>	5 mm
suurin Ø D <sub>2</sub>	6,55 mm
Terien lkm Z	2
varren Ø D <sub>s</sub>	6,3 mm
Kokonaispituus L	122 mm
L <sub>2</sub>	73 mm
pienin Ø D <sub>1</sub>	4,9 mm
Standardi	DIN 1898 A
Kärkikulma	118 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Kartiosuhde	1:50
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		