



Vääntömomentinkertoja peltilaukussa, Suurin lähtökapasiteetti: 800Nm



Tilastiedot

Tilausnumero	659975 800
GTIN	4018754186785
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. **Tulopuolella** sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvien kiristysarvoja voidaan valvoa. **Lähtöpuolella** ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).

Tarkassa planeettavaihteistossa vääntömomentti välittyy tarkkaan; pitkäaikaistarkkuus on $\pm 5\%$. Toimitetaan peltilaukussa.

Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälitty vastaavan pienen vipuvarren avulla.

Tekninen kuvaus

Suurin tulokapasiteetti	229 Nm
Käyttöalennusvälitys	4:1
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä	1
Irrotusnelikulma	3/4 tuuma
Paino	2 kg
Suurin lähtökapasiteetti	800 Nm

Ylikuormavarmistus	kyllä
Rekyyლისალპა	ei
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus	1:3,5
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
suositeltu momenttiavain / kiristysalue	250 Nm
Ø D	66 mm
Pituus L	215 mm
Korkeus H	85 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Mittaustarkkuus	5 %
Sarja	MULTIPOWER MP300
Tuotetyyppi	Momenttiavain