

Asennustyökalusarja, 107 osaa teräspeltinen työkalupakki



Tilaustiedot

Tilausnumero	680350
GTIN	2050001016447
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Käyttö:

Sarja sisältää laadukkaat työkalut **laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoon ja kunnossapitoa varten.**

Toimituksen sisältö:

Kärkiharppi: 1 kpl nro 457600 koko 200

Piirtokärki, kahdenpuoleinen: 1 kpl nro 458400

Puinen **STABILA**[®]-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2

DICK-työpajaviilasarja, hakkaus 2, kahva, rullattavassa taskussa: 1 kpl nro 517200 koko 200 (5 osaa)

Avainviilasarja muovitaskussa: 1 kpl nro 518930 (6-os.)

Teräsharja, 3-rivinen: 1 kpl nro 575000 koko 3

Rautasahan kaari ja terä: 1 kpl nro 580700 koko 300

GARANT-pienoiskaarisaha: 1 kpl nro 581195

GARANT Kaksipäinen kiintoavain 6 - 34 mm, pidike: 1 kpl nro 610610 koko 12 (6x7 - 30x34 mm) ja 1 kpl nro 611500 koko 12

GARANT-kaksipäinen lenkkiavain 6 – 22 mm: 1 kpl nro 615610 koko 8 (6x7 - 19x22 mm)

Kuusiokoloavainsarja muovipidikkeessä: 1 kpl nro 626072 koko 9 (1,5 - 10 mm)

Taivutettu ruuvinväännin Torx[®]-ruuveille: 1 kpl nro 624857 koko 8 (TX6 – TX25)

Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa: 1 kpl nro 637718 koko 6 (16-os.)

GARANT Uraruuvinväänninsarja: 1 kpl nro 660036 koko 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools -uraruuvitaltta, lyhyt: 1 kpl nro 664100 koko 6,5

PB Swiss Tools -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: 1 kpl nro 664800 koko 6,5

PB Swiss Tools -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 3,5

GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2
 Linjapihdit: 1 kpl nro 703000 koko 180
 Vesipumppupihdit: 1 kpl nro 706151 koko 250
KNIPEX[®]-hohtimet: 1 kpl nro 706610 koko 210
 Yleispihdit: 1 kpl nro 708205 koko 250
 Lattapihdit leikkurilla: 1 kpl nro 713200 koko 160
 Sisäpuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719805 koko J2
 Ulkopuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719905 koko A2
 Sivuleikkuri: 1 kpl nro 725250 koko 160
RENNSTEIG-laakataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175
RENNSTEIG-ristitaltta: 1 kpl nro 740600 koko 150
RENNSTEIG lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Lukkosepänavasara, jossa 3K-varsi: 1 kpl/koko nro 750450 koot 300; 500
 Muovivasara: 1 kpl nro 754500 koko 32
 Ideal-peltisakset, siirrettävät leuat: 1 kpl nro 766042 koko 260
 sähköasentajan sakset: 1 kpl nro 769005 koko 130
PB Swiss Tools -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110
 Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300 koko 175
 Muoviset öljypullot: 1 kpl nro 083532 koko 125
 Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 koko BLACK
 Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK
 Merkkaukynä, sininen: 1 kpl nro 085154 koko B
 Työkalupakki teräspeltiä: 1 kpl nro 693455 koko 5/530
Huomautus:
Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081557 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

Monikäyttöviilarja, 5 osaa, rullattavassa taskussahakkaus 2 Hammastuksen pituus 200 mm	517200 200
Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 3,5 mm	665020 3,5

Eristysnauha Väri BLACK	083654 BLACK
Kärkiharppi Pituus L 200 mm	457600 200
Uraruuvimeisselisarja, 2K-Haptoprene-kahva Ruuvinvääntimien lkm. 5	660031 5
Avainviilasarja, 6 osaamuovitasku	518930
Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 12	610610 12
Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat Kokonaispituus 260 mm	766042 260
Lukkorengaspihdit Tyyppi A2	719905 A2
Taivutettu piirtokärki	458400
Permanenttikynä Dura-Ink® 15 Kirjoitusväri B	085154 B
Pienoiskaarisaha Ergonomiakahva	581195
Laakataltta Kokonaispituus 175 mm	740500 175
Rautasahan kaari 317 bimetalliterä, 24 hammasta	580700
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen	844300
Risti-iskutaltta Kokonaispituus 150 mm	740600 150
Lukkosepänvasara, 3K-varsi Paino ilman vartta 500 g	750450 500
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667690 1
Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille fosfatoitu Ruuvinvääntimien lkm. 11	624870 11
Lukkosepänvasara, 3K-varsi Paino ilman vartta 300 g	750450 300
Kuusiokoloavainsarja, taivutettuniklattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	626072 9
Lankakäsiharja Teräslanka, sileä 0,35 mm Harjasrivien lkm 3	575000 3
Teräspeltinen työkalupakki Extra Tyyppi 5/530	693455 5/530
Muovinen öljykannu, poistoputki Tilavuus 125 ml	083532 125
Lukkorengaspihdit Tyyppi J2	719805 J2
Kulma-avain urakantaruuveille Terän leveys b 6,5 mm	664800 6,5
Sähköasentajan sakset, niklatut, lankaleikkuri Kokonaispituus 130 mm	769005 130

Holkkivainsarja 1/2", nelikulmainen 16 osaa Tyyppi 6	637718 6
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 6,5 mm	664100 6,5
Linjapihdit vanadiiniä, kirkkaat Kokonaispituus 180 mm	703000 180
LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK
Raskaat hohtimet Kokonaispituus 210 mm	706610 210
Muovivasara, Cellidor-lyömäpää Vasaranpään Ø 32 mm	754500 32
Yleispihdit, yksi prismaleuka Kokonaispituus 250 mm	708205 250
Kärkipihdit – suorat, kiiltävät Kokonaispituus 160 mm	713200 160
Lävistinsarjamoovipitimestä Työkalujen lukumäärä 6	745600 6
Sivuleikkuri, kiiltävä Kokonaispituus 160 mm	725250 160
Kalvin, muovikahva Terän pituus 110 mm	831700 110
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667690 2
Vesipumppupihdit, muovipäällysteiset kahvat Kokonaispituus 250 mm	706151 250
Asennustyökalusarja, 107 osailman kotelo	680355
Puinen taittomitta, keltainen Pituus 2 m	466005 2