



Räikkävarsi "Insider Pro Ratchet", 1/4 tuuman kärjet magneetilla, Terän pituus: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	676665 100
GTIN	7610733245147
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"multicraft"-räikkävarsi lasikuituvahvisteista muovia, uloskäännettävä kärkikasetti. Molemmat vääntösuunnat (uudelleentartuntakulma 15°) ja kiinteä keskiasento (räikkä lukittu). Pidike 1/4 tuuman kärjille C 6,3 tehokkaalla kestomagneetilla. Sis. 10 kpl C 6,3 kärkiä.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

Kaikkia 1 kpl:

urakantaruuveille, nro 675300 koko 5,5; 6

Phillips-ruuveille, nro 675281 koko 2/25

Pozidriv-ruuveille nro 675285 koko 2/25

kuusiokoloruuveille 675290 koot 3; 4

Torx®-koloruuveille, nro 675295 koot TX10; TX15; TX20; TX25

Tekninen kuvaus

Terän pituus	100 mm
Kokonaispituus	228 mm
tartuntakulma	15 astetta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Valmistajamerkintä	Insider Pro Ratchet
Bit-teräistukka	D 6,3
kiertyvä suojus	ei
Vaihtomahdollisuus myötä-/vastapäivään	kyllä
räikkäkahva	kyllä
teleskooppivarsi	ei
Sis. Bits-terät	kyllä
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX10	675295 TX10
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX20	675295 TX20
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Kuusikulma 3 mm	675290 3
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 6 mm	675300 6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX15	675295 TX15
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Kuusikulma 4 mm	675290 4
PrecisionBit Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675285 2/25
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX25	675295 TX25

PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 5,5 mm

675300 5,5