

Asentajan työkalusarja, 94 osaa asentajanlaukku



Tilaustiedot

Tilausnumero	680252
GTIN	2050001016478
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää asentajan tärkeimmät työkalut. Koottu käytännön kokemusten perusteella.

Toimituksen sisältö:

GARANT-työntömitta: 1 kpl nro 410100 koko 150

GARANT-nauhamitta: 1 kpl nro 462210 koko 2

DICK-kolmioviila H2, kahva: 1 kpl nro 511200 koko 200

DICK-puolipyöreä viila H2, kahva: 1 kpl nro 513200 koko 200

DICK-pyöröviila H2, kahva: 1 kpl nro 514200 koko 200

Avainviilasarja muovitaskussa: 1 kpl nro 518930 (6-os.)

Viilaharja: 1 kpl nro 576000 koko 115×40

Yleiskäyttöinen **PUK**[®]-saha: 1 kpl nro 581220 koko 150

Kaksipäinen kiintoavain 6 – 22 mm, pidike: 1 kpl nro 610960 koko 8 (6×7 - 19×22 mm) ja 1 kpl nro 611500 koko 8

Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx[®]-ruuveille: 1 kpl nro 624857 koko 8 (TX6 – TX25)

Kuusiokoloavainsarja, muovipidike: 1 kpl nro 626072 koko 9 (1,5 - 10 mm)

Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630368 (29-osainen)

uraruuvinväännin: 1 kpl nro 660711 koko 5 (3,5 - 8 mm)

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 668401 koot 1; 2

KNIPEX[®]-yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro 701500 koko 160

Vesipumppupihdit: 1 kpl nro 706151 koko 250

KNIPEX[®] kärkipihdit, leikkuri: 1 kpl nro 713150 koko 160

Pinsetit, neulakärkiset: 1 kpl nro 727520 koko N

KNIPEX[®]-sivuleikkuri: 1 kpl nro 724900 koko 160

PB Swiss Tools -litteä taltta: 1 kpl nro 741000 koko 150

RENNSTEIG-uloslyöntituurnasarja, varustettu johdeholkillä: 1 kpl nro 747200 koko 6 (2 - 8 mm)

PB Swiss Tools -pistepuikko: 1 kpl nro 749200 koko 90

GARANT-lukkosepänvasara, hikkoripuuvirsi: 1 kpl/koko nro 750110 koot 100; 300

Ideal-peltisakset, siirrettävät leuat: 1 kpl nro 766042 koko 260

PB Swiss Tools -purasin: 1 kpl nro 831600 koko 80

NOGA-hienomekaanikon kaavin: 1 kpl nro 836400 koko 120

Muoviset öljypullot: 1 kpl nro 083529 koko 80

Yleissakset: 1 kpl nro 763100 koko 140

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi	Työkalusarja
-------------	--------------

Tarvikkeet

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1	668401 1
Asentajan laakataltta, erikoislaatu Kokonaispituus 150 mm	741000 150
Puolipyöreä viila Hammastuksen pituus 200 mm	513200 200
Avainviilaraja, 6 osaamuovitasku	518930
Pieni öljypullo, muovia Tilavuus 80 ml	083529 80
Yleissaksetsuorat Kokonaispituus 140 mm	763100 140
Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat Kokonaispituus 260 mm	766042 260
Pinsetit, terävät – 125 mm, muoto AA Raaka-aine N	727520 N
Purasin, muovikahva Terän pituus 80 mm	831600 80
Tarkkuuskaavin, vaihdettava teräWS	836400
Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveillefosfatoitu Ruuvinvääntimien lkm. 11	624870 11
Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2 m	462210 2
Yleissaha "PUK", yleisterä (310)Kiinteä kahva	581220
Kuusiokoloavainsarja, taivutettunicklattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	626072 9

Kärkipihdit - suorat, kiillotetut Kokonaispituus 160 mm	713150 160
Kolmikulmaviila Hammastuksen pituus 200 mm	511200 200
Asentajan pistepuikko Kokonaispituus 90 mm	749200 90
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2	668401 2
Uloslyöntituurnasarja muovipitimestä, normaalilaatu Uloslyöntituurnien lkm 6	747200 6
Lukkosepänpasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 100 g	750110 100
Pyöreä viila Hammastuksen pituus 200 mm	514200 200
Työntömitta Mittausalue 150 mm	410100 150
Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, voimakahva Ruuvinvääntimien lkm. 5	660711 5
Asentajanlaukku, aukeava etu- ja takaseinä, väliseinä	691450
Sivuleikkuri, kiillotettu Kokonaispituus 160 mm	724900 160
Linjapihdit, kiillotetut Kokonaispituus 160 mm	701500 160
Vesipumppupihdit, muovipäällysteiset kahvat Kokonaispituus 250 mm	706151 250
Lukkosepänpasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 300 g	750110 300
Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 8	610960 8
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 29 osaa Tyyppi 6	630368 6
Asentajan työkalusarja, 94 osailman laukku	680255