

## Asennustyökalusarja, 107 osaa X-ABS-työkalulaukku



### Tilaustiedot

Tilausnumero	680352
GTIN	2050001016454
Tuoteluokka	66H

### Kuvaus

#### Käyttö:

Sarja sisältää laadukkaat työkalut **laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoon ja kunnossapitoa varten.**

#### Toimituksen sisältö:

Kärkiharppi: 1 kpl nro 457600 koko 200

Piirtokärki, kahdenpuoleinen: 1 kpl nro 458400

Puinen **STABILA**<sup>®</sup>-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2

**DICK**-työpajaviilasarja, hakkaus 2, kahva, rullattavassa taskussa: 1 kpl nro 517200 koko 200 (5 osaa)

Avainviilasarja muovitaskussa: 1 kpl nro 518930 (6-os.)

Teräsharja, 3-rivinen: 1 kpl nro 575000 koko 3

Rautasahan kaari ja terä: 1 kpl nro 580700 koko 300

**GARANT**-pienoiskaarisaha: 1 kpl nro 581195

**GARANT** Kaksipäinen kiintoavain 6 - 34 mm, pidike: 1 kpl nro 610610 koko 12 (6x7 - 30x34 mm) ja 1 kpl nro 611500 koko 12

**GARANT**-kaksipäinen lenkkiavain 6 - 22 mm: 1 kpl nro 615610 koko 8 (6x7 - 19x22 mm)

Kuusiokoloavainsarja muovipidikkeessä: 1 kpl nro 626072 koko 9 (1,5 - 10 mm)

Taivutettu ruuvinväännin Torx<sup>®</sup>-ruuveille: 1 kpl nro 624857 koko 8 (TX6 – TX25)

Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa: 1 kpl nro 637718 koko 6 (16-os.)

**GARANT** -uraruuvinväänninsarja: 1 kpl nro 660036 koko 5 (3,5 - 8 mm)

**PB Swiss Tools** -uraruuvitaltta, lyhyt: 1 kpl nro 664100 koko 6,5

**PB Swiss Tools** -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: 1 kpl nro 664800 koko 6,5

**PB Swiss Tools** -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 3,5  
**GARANT**-ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2  
 Linjapihdit: 1 kpl nro 703000 koko 180  
 Vesipumppupihdit: 1 kpl nro 706151 koko 250  
**KNIPEX**<sup>®</sup>-hohtimet: 1 kpl nro 706610 koko 210  
 Yleispihdit: 1 kpl nro 708205 koko 250  
 Lattapihdit leikkurilla: 1 kpl nro 713200 koko 160  
 Sisäpuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719805 koko J2  
 Ulkopuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719905 koko A2  
 Sivuleikkuri: 1 kpl nro 725250 koko 160  
**RENNSTEIG**-laakataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175  
**RENNSTEIG**-ristitaltta: 1 kpl nro 740600 koko 150  
**RENNSTEIG** lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Lukkosepänvasara, jossa 3K-varsi: 1 kpl/koko nro 750450 koot 300; 500  
 Muovivasara: 1 kpl nro 754500 koko 32  
 Ideal-peltisakset, siirrettävät leuat: 1 kpl nro 766042 koko 260  
 sähköasentajan sakset: 1 kpl nro 769005 koko 130  
**PB Swiss Tools** -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110  
 Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300 koko 175  
 Muoviset öljypullot: 1 kpl nro 083532 koko 125  
 Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 koko BLACK  
 Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK  
 Merkkaukynä, sininen: 1 kpl nro 085154 koko B  
**PARAT**<sup>®</sup> X-ABS -työkalulaukku: 1 kpl nro 692671

#### Huomautus:

**Työkalut toimitetaan irrallaan.**

## Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081557 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Työkalusarja

## Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 12	610610 12
Lukkorengaspihdit Tyyppi J2	719805 J2

Raskaat hohtimet Kokonaispituus 210 mm	706610 210
Kalvin, muovikahva Terän pituus 110 mm	831700 110
Lävistinsarjamoovipitimestä Työkalujen lukumäärä 6	745600 6
Vesipumppupihdit, muovipäällysteiset kahvat Kokonaispituus 250 mm	706151 250
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667690 2
Laakataltta Kokonaispituus 175 mm	740500 175
Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 16 osaa Tyyppi 6	637718 6
Pienoiskaarisaha Ergonomiakahva	581195
Uraruuvimeisselisarja, 2K-Haptoprene-kahva Ruuvinvääntimien lkm. 5	660031 5
Kärkiharppi Pituus L 200 mm	457600 200
Sähkösentajan sakset, niklatut, lankaleikkuri Kokonaispituus 130 mm	769005 130
Kulma-avain urakantaruuveille Terän leveys b 6,5 mm	664800 6,5
Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat Kokonaispituus 260 mm	766042 260
Monikäyttöviilarisarja, 5 osaa, rullattavassa taskussahakkaus 2 Hammastuksen pituus 200 mm	517200 200
Taivutettu piirtokärki	458400
Avainviilarisarja, 6 osaamuovitasku	518930
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667690 1
Rautasahan kaari 317 bimetalliterä, 24 hammasta	580700
Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 3,5 mm	665020 3,5
LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK
Kärkipihdit – suorat, kiiltävät Kokonaispituus 160 mm	713200 160
Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille fosfatoitu Ruuvinvääntimien lkm. 11	624870 11
Eristysnauha Väri BLACK	083654 BLACK
Muovinen öljykannu, poistoputki Tilavuus 125 ml	083532 125

Linjapihdit vanadiiniä, kirkkaat Kokonaispituus 180 mm	703000 180
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen	844300
Kuusiokoloavainsarja, taivutettuniklattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	626072 9
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 6,5 mm	664100 6,5
Yleispihdit, yksi prismaleuka Kokonaispituus 250 mm	708205 250
Lukkorengaspihdit Tyyppi A2	719905 A2
Muovivasara, Cellidor-lyömäpää Vasaranpään Ø 32 mm	754500 32
Lukkosepänvasara, 3K-varsi Paino ilman vartta 300 g	750450 300
LankakäsiharjaTeräslanka, sileä 0,35 mm Harjasrivien lkm 3	575000 3
Sivuleikkuri, kiiltävä Kokonaispituus 160 mm	725250 160
Lukkosepänvasara, 3K-varsi Paino ilman vartta 500 g	750450 500
Permanenttikynä Dura-Ink® 15 Kirjoitusväri B	085154 B
Risti-iskutaltta Kokonaispituus 150 mm	740600 150
X-ABS-työkalulaukku erikoiskorkea, pohjalokero, 2 työkalualustaa jaTSA-lukot Tyyppi 1	692671 1
Asennustyökalusarja, 107 osailman koteloa	680355
Puinen taittomitta, keltainen Pituus 2 m	466005 2