



Momenttiruuvitaltta, Tyyppi: 7IP



Tilaustiedot

Tilausnumero	659950 7IP
GTIN	4013288093394
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Luotettava Kraftform-kahva, 5 Nm pistoolikahvasta alkaen. Jokaisessa ruuvitaltassa on **valmiina kullekin ruuvikoolle sopiva vääntömomentti**.

Kahvan mekaniikka on suojattu sinettirenkaalla, jotta säätöjä ei voi muuttaa ja mekaniikkaa ei voi manipuloida. Käyttökoko ja vääntömomentti on merkitty kahvan päähän.

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Ruuvien kiristämistä ei voi jatkaa.

Koot 2 – 4 kuusiokoloruuveille.

Koot TX6 – TX20 ruuveille, joissa **Torx®-profiili**.

Koot 6IP–20IP ruuveille, joissa **Torx Plus® -profiili**.

Käyttö:

Ihanteellinen kääntöterille.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	65 mm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±10 %
asetettu vääntömomentti	90 cNm

asetettu vääntömomentti	0,9 Nm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Lukema valittavissa	cNm
Liitântämuoto	kiinteä
Kokonaispituus L	175 mm
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu
Paino	117 g
Mittaustapa	Vääntömomentti
Palaute	irrottava
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytkin
Kiristysuunta	Kiristys myötöpäivään
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Valmistajamerkintä	300 IP
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty	kyllä
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta