



Momenttiruuvitaltta, asteikollinen, Suurin kiristysmomentti: 300cNm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659945 300
GTIN	4045197514011
Tuoteluokka	62E

Kuvaus

Malli:

Kätevä kahva takaa asetetun vääntömomentin helpon siirron. Helposti luettava, likaantumiselta suojattu mikrometriasteikko. Lukitus tahatonta säätöä vastaan kahvan päässä. Vaihtoterä 1/4 tuuman Bit-kiinnikkeeseen kuuluu toimitukseen.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa antaen merkin, ääni ja värähdys. Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvien kiristämiseen.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Huomautus:

Kaikki Wiha-vaihtoterät (nro 659940 – 659946) voidaan asentaa myös HOLEX-momenttiruuvitalttaan nro 659945.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	300 cNm
Näyttö	analoginen
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	10 cNm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Bit-teräistukka	D 6,3

Vääntömomenttialue	60 - 300 cNm
Vääntömomenttialue	0,6 - 3 Nm
Kokonaispituus L	153 mm
Paino	300 g
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Lukema valittavissa	cNm
Lukema valittavissa	Nm
Liitännämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Palaute	irrottava
Mittaustapa	Vääntömomentti
Standardi	DIN EN ISO 6789
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Kalibrointi	O1
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/659945-300>