

Asentajan työkalusarja, 94 osaa ilman laukkuja



Tilaustiedot

Tilausnumero	680255
GTIN	2050001016812
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää asentajan tärkeimmät työkalut. Koottu käytännön kokemusten perusteella.

Toimituksen sisältö:

GARANT-työntömitta: 1 kpl nro 410100 koko 150

GARANT-nauhamitta: 1 kpl nro 462210 koko 2

DICK-kolmioviila H2, kahva: 1 kpl nro 511200 koko 200

DICK-puolipyöreä viila H2, kahva: 1 kpl nro 513200 koko 200

DICK-pyöröviila H2, kahva: 1 kpl nro 514200 koko 200

Avainviilasarja muovitaskussa: 1 kpl nro 518930 (6-os.)

Viilaharja: 1 kpl nro 576000 koko 115×40

Yleiskäyttöinen **PUK**[®]-saha: 1 kpl nro 581220 koko 150

Kaksipäinen kiintoavain 6 – 22 mm, pidike: 1 kpl nro 610960 koko 8 (6×7 - 19×22 mm) ja 1 kpl nro 611500 koko 8

Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx[®]-ruuveille: 1 kpl nro 624857 koko 8 (TX6 – TX25)

Kuusiokoloavainsarja, muovipidike: 1 kpl nro 626072 koko 9 (1,5 - 10 mm)

Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630368 (29-osainen)

uraruuvinväännin: 1 kpl nro 660711 koko 5 (3,5 - 8 mm)

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 668401 koot 1; 2

KNIPEX[®]-yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro 701500 koko 160

Vesipumppupihdit: 1 kpl nro 706151 koko 250

KNIPEX[®] kärkipihdit, leikkuri: 1 kpl nro 713150 koko 160

Pinsetit, neulakärkiset: 1 kpl nro 727520 koko N
KNIPEX[®]-sivuleikkuri: 1 kpl nro 724900 koko 160
PB Swiss Tools -litteä taltta: 1 kpl nro 741000 koko 150
RENNSTEIG-uloslyöntituurnasarja, varustettu johdeholkillä: 1 kpl nro 747200 koko 6 (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools -pistepuikko: 1 kpl nro 749200 koko 90
GARANT-lukkosepänvasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl/koko nro 750110 koot 100; 300
 Ideal-peltisakset, siirrettävät leuat: 1 kpl nro 766042 koko 260
PB Swiss Tools -purasin: 1 kpl nro 831600 koko 80
NOGA-hienomekaanikon kaavin: 1 kpl nro 836400 koko 120
 Muoviset öljypullot: 1 kpl nro 083529 koko 80
 Yleissakset: 1 kpl nro 763100 koko 140

Huomautus:
Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi	Työkalusarja
-------------	--------------

Tarvikkeet

Yleissaha "PUK", yleisterä (310)Kiinteä kahva	581220
Kärkipihdit - suorat, kiillotetut Kokonaispituus 160 mm	713150 160
Linjapihdit, kiillotetut Kokonaispituus 160 mm	701500 160
Asentajanlaukku, aukeava etu- ja takaseinä, väliseinä	691450
Pieni öljypullo, muovia Tilavuus 80 ml	083529 80
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Lukkosepänvasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 300 g	750110 300
Yleissaksetsuorat Kokonaispituus 140 mm	763100 140
Lukkosepänvasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 100 g	750110 100
Pinsetit, terävät – 125 mm,muoto AA Raaka-aine N	727520 N
Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, voimakahva Ruuvinvääntimien lkm. 5	660711 5
Pyöreä viila Hammastuksen pituus 200 mm	514200 200

Työntömitta Mittausalue 150 mm	410100 150
Avainviilaraja, 6 osaamuvitasku	518930
Puolipyöreä viila Hammastuksen pituus 200 mm	513200 200
Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveillefosfatoitu Ruuvinvääntimien lkm. 11	624870 11
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 29 osaa Tyyppi 6	630368 6
Tarkkuuskaavin, vaihdettava terä WS	836400
Rullanauhmitta, ikkuna nauhan pituus 2 m	462210 2
Kuusiokoloavainsarja, taivutettuniklattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	626072 9
Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat Kokonaispituus 260 mm	766042 260
Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 8	610960 8
Ruuvitalta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2	668401 2
Asentajan pistepuikko Kokonaispituus 90 mm	749200 90
Ruuvitalta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1	668401 1
Asentajan laakatalta, erikoislaatu Kokonaispituus 150 mm	741000 150
Kolmikulmaviila Hammastuksen pituus 200 mm	511200 200
Purasin, muovikahva Terän pituus 80 mm	831600 80
Vesipumppupihdit, muovipäällysteiset kahvat Kokonaispituus 250 mm	706151 250
Sivuleikkuri, kiillotettu Kokonaispituus 160 mm	724900 160
Uloslyöntituurnasarja muovipitimestä, normaalilaatu Uloslyöntituurnien lkm 6	747200 6
kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm	519400 100
Muovinen kiinnityspidin Avainten lkm 8	611500 8
Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat Kokonaispituus 260 mm	766000 260