



## Momenttiruuvitaltta, Tyyppi: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659950 4
GTIN	4013288099150
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

#### Malli:

Luotettava Kraftform-kahva, 5 Nm pistoolikahvasta alkaen. Jokaisessa ruuvitaltassa on **valmiina kullekin ruuvikoolle sopiva vääntömomentti**.

Kahvan mekaniikka on suojattu sinettirenkaalla, jotta säätöjä ei voi muuttaa ja mekaniikkaa ei voi manipuloida. Käyttökoko ja vääntömomentti on merkitty kahvan päähän.

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

#### Ruuvien kiristämistä ei voi jatkaa.

Koot 2 – 4 kuusiokoloruuveille.

Koot TX6 – TX20 ruuveille, joissa **Torx®-profiili**.

Koot 6IP–20IP ruuveille, joissa **Torx Plus® -profiili**. Pistoolikahva korkeiden momenttien välittämiseen.

#### Käyttö:

Ihanteellinen kääntöterille.

#### Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

### Tekninen kuvaus

Terän pituus	65 mm
--------------	-------

asetettu vääntömomentti	500 cNm
asetettu vääntömomentti	5 Nm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±10 %
Kokonaispituus L	160 mm
Liitäntämuoto	kiinteä
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Palaute	irrottava
Paino	219 g
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu
Mittaustapa	Vääntömomentti
Lukema valittavissa	cNm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotusprofiili	6-kulmainen ruuvitaltta
Valmistajamerkintä	300 Hex -pistooli
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty	kyllä
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta