



Momenttiruuvitaltta, Tyyppi: 8IP



Tilastiedot

Tilausnumero	659950 8IP
GTIN	4013288093431
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Luotettava Kraftform-kahva, 5 Nm pistoolikahvasta alkaen. Jokaisessa ruuvitaltassa on **valmiina kullekin ruuvikoolle sopiva vääntömomentti**.

Kahvan mekaniikka on suojattu sinettirenkaalla, jotta säätöjä ei voi muuttaa ja mekaniikkaa ei voi manipuloida. Käyttökoko ja vääntömomentti on merkitty kahvan päähän.

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Ruuvien kiristämistä ei voi jatkaa.

Koot 2 – 4 kuusiokoloruuveille.

Koot TX6 – TX20 ruuveille, joissa **Torx®-profiili**.

Koot 6IP–20IP ruuveille, joissa **Torx Plus® -profiili**.

Käyttö:

Ihanteellinen kääntöterille.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

asetettu vääntömomentti	1,2 Nm
asetettu vääntömomentti	120 cNm
Terän pituus	65 mm

Mittaustarkkuus vääntömomentti	±10 %
Kokonaispituus L	175 mm
Liitäntämuoto	kiinteä
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
Standardi	DIN EN ISO 6789
Paino	117 g
Mittaustapa	Vääntömomentti
Palaute	irrottava
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Lukema valittavissa	cNm
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Valmistajamerkintä	300 IP
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty	kyllä
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitalta