



## Momenttiruuvitaltta, asteikollinen, Suurin kiristysmomentti: 600cNm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659945 600
GTIN	4045197514028
Tuoteluokka	62E

### Kuvaus

**Malli:**

Kätevä kahva takaa asetetun vääntömomentin helpon siirron. Helposti luettava, likaantumiselta suojattu mikrometriasteikko. Lukitus tahatonta säätää vastaan kahvan päässä. Vaihtoterä 1/4 tuuman Bit-kiinnikkeeseen kuuluu toimitukseen.

**Toiminto:**

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa antaen merkin, ääni ja värähdys. Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.

**Käyttö:**

Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvien kiristämiseen.

**Standardi:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Huomautus:**

Kaikki Wiha-vaihtoterät (nro 659940 – 659946) voidaan asentaa myös Horex-vääntöruuvinvääntimeen nro 65 9945.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

### Tekninen kuvaus

Näyttö	analoginen
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	20 cNm
Suurin kiristysmomentti	600 cNm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Bit-teräistukka	D 6,3

Vääntömomenttialue	120 - 600 cNm
Vääntömomenttialue	1,2 - 6 Nm
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
Liitäntämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Paino	300 g
Lukema valittavissa	cNm
Lukema valittavissa	Nm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Standardi	DIN EN ISO 6789
Palaute	irrottava
Kokonaispituus L	153 mm
Kalibrointi	O1
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

## Palvelut

KalibrointiMomenttiruuvinväännin Suurin  
kiristysmomentti 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Tarvikkeet

Vaihtoterä 1/4 tuumaa

659947

Torque-vaihtoteräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 0

659940 0

Torque-vaihtoteräPozidriv Ristikantakoko 0	659941 0
Torque-vaihtoteräPozidriv Ristikantakoko 1	659941 1
Torque-vaihtoteräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 1	659940 1