

## Työkalusarja, 29 osaa, VDE-eristetyt työkalut työkalulaukussa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	680540
GTIN	2050001017611
Tuoteluokka	66H

### Kuvaus

#### Käyttö:

Sisältää **työkaluja, jotka on eristetty standardin DIN EN 60900 / VDE 0682 mukaisesti.**

Työkalulaukku sileää tekonahkaa.

#### Toimituksen sisältö:

Yksipäinen kiintoavain: à 1 kpl nro 613333 koot 10; 13; 16; 17; 18; 19

**wiha** holkkiavain, kahva: à 1 kpl nro 622500 koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Elektroniikka-asentajan uraruuvinväännin: à 1 kpl nro 663301 koot 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

**PB Swiss Tools** -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 2,5

**BENNING** jännitteenkoetin "Analog": 1 kpl nro 473105 koko Analog

Soviteruuvinväännin, täyseristetty 1000 V asti, vastaa EN 60900: 1 kpl nro 665800

Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 668631 koot 1, 2

**KNIPEX**®-yhdistelmäpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 701700 koko 180

**KNIPEX**® kärkipihdit, leikkuri: 1 kpl nro 713300 koko 200

**KNIPEX**® sivuleikkuri, VDE-eristys: 1 kpl nro 725300 koko 160

**KNIPEX**® kuorintapihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 728750 koko 160

**KNIPEX**® kaapelileikkuri: 1 kpl nro 730350 koko 165

**KNIPEX**® kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844410

#### Huomautus:

**Toimitus sisältää työkalukansioon pakatut työkalut.**

## Tekninen kuvaus

Osien määrä	29
Tuotetyyppi	Työkalusarja

## Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663301 3,5
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 5,5 mm	622500 5,5
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 7 mm	622500 7
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 9 mm	622500 9
Soviteruuvinväännin, käännettävätäyseristetyt	665800
Yksipäinen kiintoavaintäyseristetyt Avainkoko 18 mm	613330 18
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips- ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 2	668631 2
Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 2,5 mm	665020 2,5
Pieni kaapelileikkuri, kahvoissa 2-komponenttikuoretVDE- eristys Kokonaispituus 165 mm	730350 165
Linjapihdit, kromatutVDE-eristys Kokonaispituus 180 mm	701700 180
Yksipäinen kiintoavaintäyseristetyt Avainkoko 16 mm	613330 16
Kärkipihdit, suoratVDE-eristys Kokonaispituus 200 mm	713300 200
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 6,5 mm	663301 6,5
Yksipäinen kiintoavaintäyseristetyt Avainkoko 13 mm	613330 13
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips- ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 1	668631 1
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinentäyseristetty VDE:n muk.	844410
Sivuleikkuri, kromattuVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	725300 160
Yksipäinen kiintoavaintäyseristetyt Avainkoko 10 mm	613330 10
Yksipäinen kiintoavaintäyseristetyt Avainkoko 19 mm	613330 19

Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 6 mm	622500 6
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 4 mm	663301 4
JännitteentarkistustalttaDUSPOL® Laitetyyppi ANALOG	473105 ANALOG
Kuorintapihdit, kromatutVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	728750 160
Yksipäinen kiintoavaintäyseristetyt Avainkoko 17 mm	613330 17
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 10 mm	622500 10
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 8 mm	622500 8
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663301 5,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 2,5 mm	663301 2,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3 mm	663301 3
JännitteentarkistustalttaDUSPOL® Laitetyyppi ANALOG	473106 ANALOG
Työkalusalkku, vetoketju ja väliseinä	691538