

Elektroniikka-asentajan työkalusarja, 118-osainen Mukana työkalulaukku



Tilaustiedot

Tilausnumero	680400
GTIN	2050001016485
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Sisältö:

GARANT-työntömitta: 1 kpl nro 410100 koko 150

Stahlwille® kiintolenkkiavain: 1 kpl kutakin kokoa, nro 613500 koot 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Taivutettu ruuvinväännin kuusiokoloruuveille: 1 kpl kutakin kokoa, nro 626038 koot 0,7 ; 0,9

1 kpl kutakin kokoa, nro 626037 koot 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

1 kpl kutakin kokoa, nro 626039 koot 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

GARANT-hylsyavainvalikoima, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630325 koko SD (41-os.)

PB Swiss Tools sähköasentajan uraruuvimeisseli: 1 kpl kutakin kokoa, nro 663000 koot 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

PB Swiss Tools uraruuvimeisseli, lyhyt: 1 kpl kutakin kokoa, nro 664100 koot 5,5; 8

PB Swiss Tools -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: à 1 kpl nro 664800 koko 4; 5,5

PB Swiss Tools kulmaruuvimeisseli Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 669400 koko 1; 2

PB Swiss Tools ruuvimeisseli Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 668000 koot 0; 1; 2; 1K; 2K

Etsintäpeili: 1 kpl nro 081620 koko 23

Wera sähköruuvimeisseli: à 1 kpl nro 669900 koot 2,5; 3; 4

Wera sähköruuvimeisseli Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 669905 koot 0; 1

Wera sähköruuvimeisseli Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 669910 koko 0

KNIPEX® vesipumppupihdit Cobra®: 1 kpl nro 705800 koko 125

magnetoitumattomat pinsetit, teräväkärkiset: 1 kpl nro 727520 koko AM

magnetoitumattomat pinsetit, kapenevat/tylpät: 1 kpl nro 727580 koko AM

magnetoitumattomat ristipinsetit, taivutetut/tylpät: 1 kpl nro 727700 koko AM
 magnetoitumattomat ulosvetopinsetit, mikropiirikomponenteille: 1 kpl nro 727840 koko AM
 magnetoitumattomat pinsetit, täyseristetyt, teräväkärkiset: 1 kpl nro 727920 koko AM
 Asennus-kiristinpihdit: 1 kpl nro 727950 koko 200
GARANT-elektroniikka-asentajan sivuleikkuri: 1 kpl nro 726210 koko 125
GARANT-elektroniikka-asentajan kärkipihdit: 1 kpl nro 727170 koko 140
GARANT- elektr.-asentajan laakapihdit: 1 kpl nro 727165 koko 140
GARANT-vanadiini-sivuleikkuri: 1 kpl nro 723040 koko 160
GARANT- automaattiset kuorintapihdit: 1 kpl nro 728613 koko 6
 Lakanpoistopihti: 1 kpl nro 728770 koko 120
 Kaapelileikkuri, pieni: 1 kpl nro 730100 koko 160
 Uloslyöntituurna, holkki: 1 kpl nro 748201 koko 9 (0,9 - 5,9 mm)
 Lukkosepänavasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750100 koko 100
Tajima yleisveitsi, katkaistavat terät: 1 kpl nro 844900
 Jakoavain: 1 kpl nro 813961 koko 150
 Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 BLACK
 Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 BLACK
PARAT[®]-työkalulaukku: 1 kpl nro 692500

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081557 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 5,5 mm	663000 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 4 mm	613500 4
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 8 mm	664100 8
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 3,5 mm	663000 3,5
Kuorintapihdit johdinpoikkipinnoille 6 mm ²	728613 6

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 2 mm	663000 2
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva Ristikantakoko 1	668000 1
Taivutettu ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ristikantakoko 2	669400 2
Ristipinsetit tylpät / taivutetut, 160 mm Raaka-aine AM	727700 AM
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613500 11
Pieni kaapelileikkuri Kokonaispituus 160 mm	730100 160
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 3/32 tuuma	626039 3/32
Elektroniikka-asentajan laakapihdit Kokonaispituus 140 mm	727165 140
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 4 mm	626037 4
Kulma-avain urakantaruuveille Terän leveys b 4 mm	664800 4
taivutettu kuusiokoloväänninfosfatoitu Kuusikulma 0,7 mm	626038 0,7
Työntömitta Mittausalue 150 mm	410100 150
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 1,3 mm	626037 1,3
Ulosvetopinsetit mikropiirikomponent. 8 – 14 nastaa Raaka-aine AM	727840 AM
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 1/8 tuuma	626039 1/8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5 mm	613500 5
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 5 mm	626037 5
Uloslyöntituurnasarja, varustettu johdeholkillamuovilaukussa Uloslyöntituurnien lkm 9	748201 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613500 13
Alumiininen työkalulaukku,jossa pohjalokero ja työkalualustat	692000
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613500 10
Holkkivainsarja 1/4", nelikulmainen41 osaa Tyyppi SD	630325 SD
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveilleKraftform-Micro, ESD Terän leveys b 2,5 mm	669900 2,5

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva Ristikantakoko 2K	668000 2K
Pinsetit, terävät – 125 mm, muoto AA Raaka-aine AM	727520 AM
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613500 7
Sähköruuvimeisseli Pozidriv-ruuveilleESD Ristikantakoko 0	669910 0
Sähköasentajan sivuleikkuri, normaalipäinen Kokonaispituus 125 mm	726210 125
Puristuspihdit, lovikiinnitin Kokonaispituus 200 mm	727950 200
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 1,5 mm	626037 1,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva Ristikantakoko 1K	668000 1K
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva Ristikantakoko 0	668000 0
Sähköasentajan kärkipihdit Kokonaispituus 140 mm	727170 140
Etsintäpeili Peilin koko 23 mm	081620 23
Pinsetit, kavennetut, tylppä kärki – leveys 2,5 mm, 120 mm, muoto 2a Raaka-aine AM	727580 AM
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilleESD Ristikantakoko 1	669905 1
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 2,5 mm	663000 2,5
Jakoavain, kahvankuoret Kokonaispituus 150 mm	813961 150
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	723040 160
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 2,5 mm	626037 2,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 4 mm	663000 4
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 3 mm	626037 3
Eristysnauha Väri BLACK	083654 BLACK
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613500 5,5
Muovilaukku taivutetuille kuusiokolovääntimille Tyyppi 8	626250 8
Lukkosepänvasara, varrensuojaraholki Paino ilman vartta 100 g	750100 100

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva Ristikantakoko 2	668000 2
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613500 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 3,2 mm	613500 3,2
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 2 mm	626037 2
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 3/16 tuuma	626039 3/16
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 5,5 mm	664100 5,5
Pinsetit, muoto AA, suorat, eristetyt Raaka-aine AM	727920 AM
Yleisveitsi3 terää, 9 mm	844900
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveilleKraftform-Micro, ESD Terän leveys b 4 mm	669900 4
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveilleKraftform-Micro, ESD Terän leveys b 3 mm	669900 3
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 1/16 tuuma	626039 1/16
taivutettu kuusiokoloväänninfosfatoitu Kuusikulma 0,9 mm	626038 0,9
LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK
Kulma-avain urakantaruuveille Terän leveys b 5,5 mm	664800 5,5
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilleESD Ristikantakoko 0	669905 0
Lakanpoistopihdit, terät 0,6 mm Kokonaispituus 120 mm	728770 120
Taivutettu ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ristikantakoko 1	669400 1
Elektroniikka-asentajan työkalusarja, 118-osainen ilman laukku	680405