

Työkalusarja A / 95 osaa – perusvarustus



Tilaustiedot

Tilausnumero	680560
GTIN	2050001021847
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Käyttö:

Käyttökelpoisia sarjoja säilytettäväksi työkaluvaunuissa, työpöydissä, laatikkokaapeissa jne.

Toimituksen sisältö:

Tajima rullamitta: 1 kpl nro 462300 koko 5

DICK puolipyöreä viila, hakkaus 2: 1 kpl nro 513200 koko 200

Kovapuinen viilankahva: 1 kpl nro 519400 koko 120

Avainviilasarja peltikotelossa: 1 kpl nro 518950 (6-os.)

Teräsharja, käsikäyttöinen: 1 kpl nro 575000 koko 4

Stahlwille® kaksipäinen kiintoavainsarja: 1 kpl nro 611000 koko 10 (6×7 - 27×30 mm)

Stahlwille® kaksipäinen lenkkiavainsarja: 1 kpl nro 615500 koko 10 (6×7 - 27×30 mm)

Taivutettu ruuvinväänninsarja kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 626072 koko 8 (2 - 10mm)

Stahlwille® hylsyavainvalikoima 1/2 tuumaa, sis. väänninosat: 1 kpl nro 637916 koko 6 (28-os.)

Wera uraruuvimeisselisarja: 1 kpl nro 660110 koko 6 (3,5 - 10 mm)

Jännitteentarkistin 150 – 250 V: 1 kpl nro 665014 koko 2,5

PB Swiss Tools uraruuvimeisseli, lyhyt: 1 kpl nro 664100 koko 6,5

Wera lyhyt ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 668260 koko 25

Wera ruuvimeisselisarja Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 667710 koko 3 (3-osainen)

KNIPEX® voimayhdistelmäpihdit, kromatut: 1 kpl nro 700400 koko 180

KNIPEX® vesipumppupihdit: 1 kpl nro 705900 koko 250

KNIPEX® sivuleikkuri, kromattu: 1 kpl nro 724861 koko 160

RENNSTEIG lattataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175
RENNSTEIG lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
GARANT-lukkosepänavasara: 1 kpl nro 750110 koko 500
Wera muovivasara, uretaanivaihtopäät: 1 kpl nro 754200 koko 32
PB Swiss Tools purasin, muovikahva: 1 kpl nro 831600 koko 110
RENNSTEIG kolmikulmainen kaavin, puuvarsi: 1 kpl nro 836010 koko 150
RENNSTEIG lattakaavin, puukahva: 1 kpl nro 837020 koko 200
Tajima yleisveitsi, 18 mm:n terä: 1 kpl nro 845030
 Muovinen öljypullo, messinkiputki: 1 kpl nro 083529 koko 80
 Teleskooppimagneettinostin: 1 kpl nro 081650 (pituus 160 – 670 mm)
 Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 BLACK

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081557 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

Muovivasara, päät polyuretaania Vasaranpään Ø 32 mm	754200 32
Vesipumppupihdit Cobra®, kromattu Kokonaispituus 250 mm	705900 250
Ruuvinväänninsarja Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva Ruuvinvääntimien lkm. 3	667710 3
Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 10	611000 10
Lattakaavin Terän pituus 200 mm	837020 200
Linjapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 180 mm	700400 180
Teleskooppimagneettinostin	081650
Purasin, muovikahva Terän pituus 110 mm	831600 110
kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm	519400 100
LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK
Pieni öljypullo, muovia Tilavuus 80 ml	083529 80

Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, Kraftform-kahva Ruuvinvääntimien lkm. 6	660110 6
Puolipyöreä viila Hammastuksen pituus 200 mm	513200 200
Lävistinsarjamoovipitimestä Työkalujen lukumäärä 6	745600 6
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	724860 160
Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 2,5 mm	665020 2,5
Yleisveitsi, 2K-kahva1 terä, 18 mm	845030
Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen28 osaa Tyyppi 6	637916 6
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 25	668260 25
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 6,5 mm	664100 6,5
Laakataltta Kokonaispituus 175 mm	740500 175
Kolmikulmainen kaavin Terän pituus 150 mm	836010 150
Lukkosepänvasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 500 g	750110 500
Kuusiokoloavainsarja, taivutettuniklattu Ruuvinvääntimien lkm. 8	626072 8
LankakäsiharjaTeräslanka, sileä 0,35 mm Harjasrivien lkm 4	575000 4
Avainviilarja, 6 osaaPeltirasiassa	518950
Rullamittaerittäin tukevat nauhan pituus 5 m	462300 5
Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen Avainten määrä 10	615500 10
Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, Kraftform-kahva Ruuvinvääntimien lkm. 5	660110 5