

Elektroniikka-asentajan työkalusarja, 118-osainen ilman laukkuja



Tilaustiedot

Tilausnumero	680405
GTIN	2050001016805
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Sisältö:

GARANT-työntömitta: 1 kpl nro 410100 koko 150

Stahlwille® kiintolenkkiavain: 1 kpl kutakin kokoa, nro 613500 koot 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Taivutettu ruuvinväännin kuusiokoloruuveille: à 1 kpl nro 626038 koko 0,7; 0,9

1 kpl kutakin kokoa, nro 626037 koot 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

à 1 kpl nro 626039 koot 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

GARANT-hylsyavainvalikoima, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630325 koko SD (41-os.)

PB Swiss Tools sähköasentajan uraruuvimeisseli: 1 kpl kutakin kokoa, nro 663000 koot 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

PB Swiss Tools uraruuvimeisseli, lyhyt: 1 kpl kutakin kokoa, nro 664100 koot 5,5; 8

PB Swiss Tools -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: à 1 kpl nro 664800 koko 4; 5,5

PB Swiss Tools kulmaruuvimeisseli Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 669400 koko 1; 2

PB Swiss Tools ruuvimeisseli Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 668000 koot 0; 1; 2; 1K; 2K

Etsintäpeili: 1 kpl nro 081620 koko 23

Wera sähköruuvimeisseli: à 1 kpl nro 669900 koot 2,5; 3; 4

Wera sähköruuvimeisseli Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 669905 koot 0; 1

Wera sähköruuvimeisseli Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 669910 koko 0

KNIPEX® vesipumppupihdit Cobra®: 1 kpl nro 705800 koko 125

magnetoitumattomat pinsetit, teräväkärkiset: 1 kpl nro 727520 koko AM

magnetoitumattomat pinsetit, kapenevat/tylpät: 1 kpl nro 727580 koko AM

magnetoitumattomat ristipinsetit, taivutetut/tylpät: 1 kpl nro 727700 koko AM

magnetoitumattomat ulosvetopinsetit, mikropiirikomponenteille: 1 kpl nro 727840 koko AM

magnetoitumattomat pinsetit, täyseristetyt, teräväkärkiset: 1 kpl nro 727920 koko AM

Asennus-kiristinpihdit: 1 kpl nro 727950 koko 200

GARANT-elektroniikka-asentajan sivuleikkuri: 1 kpl nro 726210 koko 125

GARANT-elektroniikka-asentajan kärkipihdit: 1 kpl nro 727170 koko 140

GARANT- elektr.-asentajan laakapihdit: 1 kpl nro 727165 koko 140

GARANT-vanadiini-sivuleikkuri: 1 kpl nro 723040 koko 160

GARANT- automaattiset kuorintapihdit: 1 kpl nro 728613 koko 6

Lakanpoistopihti: 1 kpl nro 728770 koko 120

Kaapelileikkuri, pieni: 1 kpl nro 730100 koko 160

Uloslyöntituurna, holkki: 1 kpl nro 748201 koko 9 (0,9 - 5,9 mm)

Lukkosepänpänsä, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750100 koko 100

Tajima yleisveitsi, katkaistavat terät: 1 kpl nro 844900

Jakoavain: 1 kpl nro 813961 koko 150

Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 BLACK

Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 BLACK

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081557 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 1,5 mm	626037 1,5
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 3/16 tuuma	626039 3/16
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 4 mm	663000 4
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 5,5 mm	663000 5,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva Ristikantakoko 2K	668000 2K

Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613500 5,5
Muovilaukku taivutetuille kuusiokolovääntimille Tyyppi 8	626250 8
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 8 mm	664100 8
Etsintäpeili Peilin koko 23 mm	081620 23
Kuorintapihdit johdinpoikkipinnoille 6 mm ²	728613 6
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 2 mm	663000 2
Eristysnauha Väri BLACK	083654 BLACK
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 5 mm	626037 5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 3,2 mm	613500 3,2
Lukkosepänvasara, varrensuojaholkki Paino ilman vartta 100 g	750100 100
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva Ristikantakoko 1	668000 1
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613500 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613500 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5 mm	613500 5
taivutettu kuusiokoloväänninfosfatoitu Kuusikulma 0,9 mm	626038 0,9
Ulosvetopinsetit mikropiirikomponent. 8 – 14 nastaa Raaka-aine AM	727840 AM
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 2,5 mm	663000 2,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 5,5 mm	664100 5,5
Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilleESD Ristikantakoko 0	669905 0
Puristuspihdit, lovikiinnitin Kokonaispituus 200 mm	727950 200
Kulma-avain urakantaruuveille Terän leveys b 4 mm	664800 4
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 4 mm	626037 4
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	723040 160
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 3/32 tuuma	626039 3/32
	669900 2,5

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD Terän leveys b 2,5 mm

taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 1/16 tuuma

626039 1/16

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva Ristikantakoko 2

668000 2

Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm

613500 8

taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 2,5 mm

626037 2,5

Taivutettu ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ristikantakoko 1

669400 1

taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 1,3 mm

626037 1,3

Pinsetit, muoto AA, suorat, eristetyt Raaka-aine AM

727920 AM

Elektroniikka-asentajan laakapihdit Kokonaispituus 140 mm

727165 140

Sähköruuvimeisseli Pozidriv-ruuveille ESD Ristikantakoko 0

669910 0

Työntömitta Mittausalue 150 mm

410100 150

LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK

081437 BLACK

taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 3 mm

626037 3

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD Terän leveys b 4 mm

669900 4

Sähköasentajan sivuleikkuri, normaalipäinen Kokonaispituus 125 mm

726210 125

Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille ESD Ristikantakoko 1

669905 1

Kiintolenkkiavain Avainkoko 4 mm

613500 4

Uloslyöntituurnasarja, varustettu johdeholkillamuovilaukussa Uloslyöntituurnien lkm 9

748201 9

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva Ristikantakoko 1K

668000 1K

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro, ESD Terän leveys b 3 mm

669900 3

Pieni kaapelileikkuri Kokonaispituus 160 mm

730100 160

Jakoavain, kahvankuoret Kokonaispituus 150 mm	813961 150
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva Ristikantakoko 0	668000 0
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613500 11
Pinsetit, kavennetut, tylppä kärki – leveys 2,5 mm, 120 mm, muoto 2a Raaka-aine AM	727580 AM
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613500 13
Kulma-avain urakantaruuveille Terän leveys b 5,5 mm	664800 5,5
taivutettu kuusiokoloväänninfosfatoitu Kuusikulma 0,7 mm	626038 0,7
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 1/8 tuuma	626039 1/8
Lakanpoistopihdit, terät 0,6 mm Kokonaispituus 120 mm	728770 120
Sähköasentajan kärkipihdit Kokonaispituus 140 mm	727170 140
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 41 osaa Tyyppi SD	630325 SD
Pinsetit, terävät – 125 mm, muoto AA Raaka-aine AM	727520 AM
Ristipinsetit tylpät / taivutetut, 160 mm Raaka-aine AM	727700 AM
taivutettu kuusiokoloväänninniklattu Kuusikulma 2 mm	626037 2
Yleisveitsi 3 terää, 9 mm	844900
Taivutettu ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ristikantakoko 2	669400 2
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 3,5 mm	663000 3,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 9 mm	613500 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm	613500 6
Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu Kokonaispituus 125 mm	705800 125