

Sähköasentajan koulutustyökalusarja, 25 osaa mukana työkalulaukku



Tilaustiedot

Tilausnumero	680440
GTIN	2050001017581
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää laadukkaat perustyökalut koulutettaville elektroniikka-asentajille ja täydentää konepajan olemassaolevaa varustusta.

Toimituksen sisältö:

GARANT-työntömitta: 1 kpl nro 410100 koko 150

Puinen **STABILA**® taittomitta: 1 kpl nro 465960 koko 2

DICK puolipyöreä viila: 1 kpl nro 513300 koko 250

Kovapuinen viilankahva: 1 kpl nro 519400 koko 120

Yleiskäyttöinen **PUK**® saha: 1 kpl nro 581220 koko 150

Wera-uraruuvinväännin, VDE-eristetty: à 1 kpl nro 663100 koot 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Wera-ruuvinväännin Phillips-ruuveille, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 668600 koot 1; 2

KNIPEX® yhdistelmäpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 701700 koko 160

KNIPEX® vesipumppupihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 705740 koko 250

KNIPEX® laakapihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 710300 koko 160

KNIPEX® pyöröpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 710700 koko 160

KNIPEX® kärkipihdit, VDE-eristys: 1 kpl/koko nro 713300 koot 160; 200

GARANT-elektroniikka-asentajan sivuleikkuri: 1 kpl nro 726210 koko 125

JOKARI® automaattiset kuorintapihdit: 1 kpl nro 728622 koko 6

JOKARI® kuorintatyökalu kaikille yleisille koaksiaalikaapeleille: 1 kpl nro 729806 koko RG58/59

GARANT-lukkosepänpasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750110 koko 300

Muovivasara: 1 kpl nro 754200 koko 32
 Kaapeliveitsi puukahvalla, taitettava: 1 kpl nro 844500 koko 1
PARAT® työkalulaukku: 1 kpl nro 690200

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi	Työkalusarja
-------------	--------------

Tarvikkeet

Laakapihdit, kromatutVDE-eristetyt Kokonaispituus 160 mm	710300 160
Pyörökärkipihdit, kromatutVDE-eristetyt Kokonaispituus 160 mm	710700 160
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 8 mm	663100 8
Kuorintapihdit, edullinen malli johdinpoikkipinnoille 6 mm ²	728622 6
Sähköasentajan sivuleikkuri, normaalipäinen Kokonaispituus 125 mm	726210 125
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663100 3,5
Kaapeliveitsi puukahvalla, taitettava Tyyppi 1	844500 1
Puinen taittomitta, valkoinen Pituus 2 m	465950 2
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 1	668600 1
Lukkosepänvasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 300 g	750110 300
Kärkipihdit, suoratVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	713300 160
Yleissaha "PUK", yleisterä (310)Kiinteä kahva	581220
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 2,5 mm	663100 2,5

Vesipumppupihdit Alligator®VDE-kahvakuoret Kokonaispituus 250 mm	705740 250
Linjapihdit, kromatutVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	701700 160
Puolipyöreä viila Hammastuksen pituus 250 mm	513300 250
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform- kahvatäyseristys Terän leveys b 4 mm	663100 4
Nahkainen asentajalaukku, väliseinä	690200
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform- kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 2	668600 2
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform- kahvatäyseristys Terän leveys b 6,5 mm	663100 6,5
Työntömitta Mittausalue 150 mm	410100 150
Muovivasara, päät polyuretaania Vasaranpään Ø 32 mm	754200 32
Koaksiaalikaapelin ympärikuorintalaite Koaksiaalikaapelityypille RG58/59	729806 RG58/59
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform- kahvatäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663100 5,5
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Kärkipihdit, suoratVDE-eristys Kokonaispituus 200 mm	713300 200
Sähköasentajan koulutustyökalusarja, 25 osaailman työkalulaukkua	680445