

Asennustyökalusarja, 90 osaa ilman työkalulaukkua



Tilaustiedot

Tilausnumero	680280
GTIN	2050001017383
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää **laadukkaan perusvarustuksen laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoon ja kunnossapitoon** varten.

Toimituksen sisältö:

Muovinen **WIHA**-taittomitta 2 m: 1 kpl nro 466200 koko 2

DICK-tehopyöröviila, kahva: 1 kpl nro 515000 koko 200

GARANT-pienoiskaarisaha: 1 kpl nro 581195

GARANT-kiintolenkkiavainsarja: 1 kpl nro 613610 koko 9 (5,5 - 19 mm)

PB Swiss Tools Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille: 1 kpl nro 624810 koko 8 (TX6 – TX25)

GARANT-kuusiokoloavainsarja, kuulapää ja pidätintoiminto muovipidikkeessä: 1 kpl nro 627132 koko 9 (1,5 - 10 mm)

GARANT-hylsyavainvalikoima, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630299 koko 6 (39-os.)

GARANT Uraruuvinväänninsarja: 1 kpl nro 660036 koko 6 (3,5 - 10 mm)

GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2

GARANT-yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro 700940 koko 180

KNIPEX®-vesipumppupihdit: 1 kpl nro 705800 koko 250

GARANT-lattapihdit,taivutetut: 1 kpl nro 713440 koko 200

Sisäpuoliset **KNIPEX**®-lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719790 koko J2

Ulkopuoliset **KNIPEX**®-lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719890 koko A2

GARANT-sivuleikkuri: 1 kpl nro 724840 koko 160

PB Swiss Tools -taltta- ja lävistinsarja: 1 kpl nro 745100 (6-os.)

Lukkosepänvasara, 3K-varsi: 1 kpl nro 750450 koko 300

Yhdistetty lukkosepän- ja muovivasara: 1 kpl nro 754880 koko 30

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi

Työkalusarja

Tarvikkeet

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva
Ristikantakoko 1

667690 1

Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus
180 mm

700940 180

Uruuvimeisselisarja, 2K-Haptoprene-kahva
Ruuvinvääntimien lkm. 6

660031 6

Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu
Ruuvinvääntimien lkm. 9

627132 9

Kiintolenkkiavainsarja Avainten määrä 9

613510 9

Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu Kokonaispituus 250
mm

705800 250

Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveillekromattu
Ruuvinvääntimien lkm. 8

624810 8

Yhdistelmävasara Vasaranpään Ø 30 mm

754880 30

Taltta- ja lävistinsarja muovipitimesäerikoislaatu
Työkalujen lukumäärä 6

745100 6

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva
Ristikantakoko 2

667690 2

Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 39 osaa Tyyppi 6

630299 6

Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus
160 mm

724840 160

Lukkosepänvasara, 3K-varsi Paino ilman vartta 300 g

750450 300

Pienoiskaarisaha Ergonomiakahva

581195

Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi A2	719890 A2
Kiintolenkkiavainsarja Avainten määrä 9	613610 9
Tarkkuuslukkorengaspihdit Tyyppi J2	719790 J2
Muovinen taittomitta Pituus 2 m	466200 2
Monikäyttölattaviila kahvalla, erikoishakkaus Hammastuksen pituus 200 mm	515000 200
Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713440 200
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 4 mm	660030 4
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660030 6,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660030 5,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660030 3,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 10 mm	660030 10
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 8 mm	660030 8