

**Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 25mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116320 25 |
| GTIN | 4045197029744 |
| Tuoteluokka | 12C |

Kuvaus**Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut**.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------|
| Lastu-urien pituus L_c | 160 mm |
| Nimellis-Ø D_c | 25 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,25 mm/kierr, |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Kokonaispituus L | 281 mm |
| Morsekartio MK koko | 3 |
| Standardi | DIN 345 |
| suositeltu suurin porausvyvyys L_2 | 122,5 mm |
| Kärkikulma | 118 astetta |
| Varsi | Morsekartio |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |

| | |
|---------------|---------------|
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Nousukulma | 20-30 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 25 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 25 m/min | K |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |