

## Työkalusarja V / 100 osaa – perusvarustus



### Tilaustiedot

Tilausnumero	680570
GTIN	2050001021854
Tuoteluokka	66H

### Kuvaus

#### Käyttö:

Käyttökelpoisia sarjoja säilytettäväksi työkaluvaunuissa, työpöydissä, laatikkokaapeissa jne.

#### Toimituksen sisältö:

**Tajima** rullamitta: 1 kpl nro 462300 koko 5

**DICK** puolipyöreä viila 200 mm, hakkaus: 1 kpl nro 513200 koko 200

Kovapuinen viilankahva: 1 kpl nro 519400 koko 120

Avainviilasarja peltikotelossa: 1 kpl nro 518950 (6-os.)

Teräsharja, käsikäyttöinen: 1 kpl nro 575000 koko 4

**GARANT**-kaksipääkiintoavainsarja: 1 kpl nro 610610 koko 10 (6×7 - 27×30 mm)

**GARANT**-kaksoislenkkiavainsarja: 1 kpl nro 615610 koko 10 (6×7 - 27×30 mm)

Taivutettu ruuvinväänninsarja kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 626072 koko 8 (2 - 10 mm)

Hylsyavainsarja 1/2 tuumaa sis. väänninosat: 1 kpl nro 638018 koko 12 (33-os.)

Uruuvinväänninsarja: 1 kpl nro 660711 koko 5 (3,5 - 8 mm)

Jännitteentarkistin 150 – 250 V: 1 kpl nro 665014 koko 2,5

**PB Swiss Tools** uraruuvimeisseli, lyhyt: 1 kpl nro 664100 koko 6,5

**PB Swiss Tools** -ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 668000 koko 2K

Ruuvinväänninsarja Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 668411 koko 3 (1-3)

**GARANT** Voimayhdistelmäpihdit, kromatut: 1 kpl nro 700340 koko 180

**KNIPEX**® vesipumppupihdit: 1 kpl nro 705700 koko 250

**GARANT**-sivuleikkuri, kromattu: 1 kpl nro 724840 koko 160

**RENNSTEIG**-laakataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175  
**RENNSTEIG** lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Lukkosepänavasara: 1 kpl nro 750125 koko 500  
**Wera** muovivasara, uretaanivaihtopäät: 1 kpl nro 754200 koko 32  
**PB Swiss Tools** purasin 200 mm pitkä, muovikahva: 1 kpl nro 831600 koko 110  
**RENNSTEIG** kolmikulmainen kaavin, puuvarsi: 1 kpl nro 836010 koko 150  
**RENNSTEIG** lattakaavin, puukahva: 1 kpl nro 837020 koko 200  
**Tajima** yleisveitsi, 18 mm:n terä: 1 kpl nro 845030 koko 2K  
 Muovinen öljypullo, messinkiputki: 1 kpl nro 083529 koko 80  
 Teleskooppimagneettinostin: 1 kpl nro 081650 (pituus 160 – 670 mm)  
 Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 BLACK

## Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081557 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Työkalusarja

## Tarvikkeet

Laakataltta Kokonaispituus 175 mm	740500 175
Lattakaavin Terän pituus 200 mm	837020 200
Kolmikulmainen kaavin Terän pituus 150 mm	836010 150
Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 10	610610 10
Purasin, muovikahva Terän pituus 110 mm	831600 110
Puolipyöreä viila Hammastuksen pituus 200 mm	513200 200
Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, voimakahva Ruuvinvääntimien lkm. 5	660711 5
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	724840 160
Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 33 osaa Tyyppi 12	638018 12
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 6,5 mm	664100 6,5
Muovivasara, päät polyuretaania Vasaranpään Ø 32 mm	754200 32
	626072 8

Kuusiokoloavainsarja, taivutettuniklattu Ruuvinvääntimien  
lkm. 8

Lukkosepänpaino ilman vartta 500 g	750125 500
Ruuvitalta Phillips-ruuveille, muovikahva Ristikantakoko 2K	668000 2K
Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 2,5 mm	665020 2,5
LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK
Rullamittaerittäin tukevat nauhan pituus 5 m	462300 5
Puristuslinjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 180 mm	700340 180
Ruuvitalttasarja Phillips-ruuveille, voimakahva Ruuvinvääntimien lkm. 3	668411 3
kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm	519400 100
Avainviilarisarja, 6 osaaPeltirasiassa	518950
Teleskooppimagneettinostin	081650
LankakäsiharjaTeräslanka, sileä 0,35 mm Harjasrivien lkm 4	575000 4
Yleisveitsi, 2K-kahva1 terä, 18 mm	845030
Pieni öljypullo, muovia Tilavuus 80 ml	083529 80
Lävistinsarjamuovipitimestä Työkalujen lukumäärä 6	745600 6
Vesipumppu-urapihdit, kromatut Kokonaispituus 250 mm	705000 250
Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen Avainten määrä 10	615500 10