



Vipukäyttöiset yleisniittauspihdit



Tilaustiedot

Tilausnumero	770410
GTIN	4045197276209
Tuoteluokka	72E

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen pihtirunko, taitettavat, automaattisesti lukkiutuvatvipuvarret (vähäinen voimantarve), 2K-kahvat ja kokoamissäiliöniittituurnille.

Käyttö:

Sokkoniittien (kaikki materiaalit) työstöön.

Varaosa:

Kierretuurna nro 770401, istukkaleuat nro 770405, niittituurnien kokoamissäiliö nro 770402.

Suukappale sokkoniiteille: 3; 4; 5; 6,4 mm

Kierretuurnan suukappale niittimuttereille: M4; M5; M6; M8; M10

Holkki niittiruuveille: M4; M5; M6; M8

Tekninen kuvaus

Suukappale sokkoniiteille	3; 4; 5; 6,4 mm
Kierretuurnan suukappale niittimuttereille	M4; M5; M6; M8; M10
Holkki niittiruuveille	M4; M5; M6; M8

Tarvikkeet

Kierretuurna ja ruuvi vipukäyttöisiin niittauspihteihin Tyyppi M5	770401 M5
--	-----------

Liipaisinmallinen kahva	770406
Kierretuurna ja ruuvi vipukäyttöisiin niittauspilteihin Tyyppi M10	770401 M10
Kierretuurna Tyyppi M4	770404 M4
Vetopultti	770403
Kierretuurna ja ruuvi vipukäyttöisiin niittauspilteihin Tyyppi M4	770401 M4
Kierretuurna ja ruuvi vipukäyttöisiin niittauspilteihin Tyyppi M8	770401 M8
Pihtirunko nrolle 770410	770407
Kierretuurna ja ruuvi vipukäyttöisiin niittauspilteihin Tyyppi M6	770401 M6
Niittaustuurnan kokoamissäiliö	770402
Varaistukkaleukapari	770405