



Momenttiruuvitaltta, Tyyppi: TX9



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 659950 TX9 |
| GTIN | 4013288093356 |
| Tuoteluokka | 63F |

Kuvaus

Malli:

Luotettava Kraftform-kahva, 5 Nm pistoolikahvasta alkaen. Jokaisessa ruuvitaltassa on **valmiina kullekin ruuvikoolle sopiva vääntömomentti**.

Kahvan mekaniikka on suojattu sinettirengaalla, jotta säätöjä ei voi muuttaa ja mekaniikkaa ei voi manipuloida. Käyttökoko ja vääntömomentti on merkitty kahvan päähän.

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Ruuvien kiristämistä ei voi jatkaa.

Koot 2 – 4 kuusiokoloruuveille.

Koot TX6 – TX20 ruuveille, joissa **Torx®-profiili**.

Koot 6IP–20IP ruuveille, joissa **Torx Plus® -profiili**.

Käyttö:

Ihanteellinen kääntöterille.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|---------|
| Terän pituus | 65 mm |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±10 % |
| asetettu vääntömomentti | 140 cNm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| asetettu vääntömomentti | 1,4 Nm |
| Mittaustapa | Vääntömomentti |
| Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytin |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 |
| Kokonaispituus L | 175 mm |
| Paino | 118 g |
| Palaute | irrottava |
| Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä |
| Liitäntämuoto | kiinteä |
| Laukaisuarvon asetus | esiasetettu |
| Lukema valittavissa | cNm |
| Kiristysuunta | Kiristys myötäpäivään |
| Tiedot tallennettavissa | ei |
| mittaustekniikka | mekaaninen |
| Irrotussignaali | akustinen |
| Irrotussignaali | haptinen |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
| Valmistajamerkintä | 300 TX |
| Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | kyllä |
| Tuotetyyppi | Momenttiruuvitalta |