

## Asennustyökalusarja, 59 osaa teräspeltinen työkalupakki



### Tilaustiedot

Tilausnumero	680300
GTIN	2050001016423
Tuoteluokka	66H

### Kuvaus

#### Käyttö:

Sarja sisältää laadukkaat työkalut **laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoon ja kunnossapitoon varten.**

#### Toimituksen sisältö:

Puinen **STABILA**<sup>®</sup>-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2

Teräsharja: 1 kpl nro 575000 koko 3

**DICK**-työpajaviilasarja, hakkaus 2, kahva, rullattavassa taskussa: 1 kpl nro 517200 koko 200 (5 osaa)

Yleiskäyttöinen **PUK**<sup>®</sup>-saha: 1 kpl nro 581220 koko 150

**GARANT** Kaksipäinen kiintoavainsarja, 6 - 34 mm, pidike: 1 kpl nro 610610 koko 12 (6x7 - 30x34 mm) ja 1 kpl nro 611500 koko 12

Kuusiokoloavainsarja, muovipidike: 1 kpl nro 626072 koko 8 (2 - 10 mm)

**PB Swiss Tools** -uraruuvitalttasarja: 1 kpl nro 660910 koko 5 (3,5 - 8 mm)

**PB Swiss Tools** -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: 1 kpl nro 664800 koko 6,5

**PB Swiss Tools** -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 3,5

**PB Swiss Tools** ruuvimeisseli Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 668100 koot 1; 2

**KNIPEX**<sup>®</sup>-yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro 701500 koko 180

**KNIPEX**<sup>®</sup> vesipumppupihdit: 1 kpl nro 705500 koko 250

**KNIPEX**<sup>®</sup> hohtimet: 1 kpl nro 706610 koko 210

Yleispihdit: 1 kpl nro 708205 koko 250

**KNIPEX®** kärkipihdit, leikkuri: 1 kpl nro 713150 koko 160  
 Sisäpuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719805 koko J2  
 Ulkopuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719905 koko A2  
**KNIPEX®**-sivuleikkuri: 1 kpl nro 724900 koko 160  
**RENNSTEIG**-laakataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175  
**RENNSTEIG**-lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Lukkosepänpäinvasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750110 koko 300  
 Muovivasara: 1 kpl nro 754500 koko 32  
**PB Swiss Tools** -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110  
 Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300 koko 175  
 Muoviset öljypullot: 1 kpl nro 083532 koko 125  
 Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK  
 Merkkaukynä, sininen: 1 kpl nro 085154 koko B  
 Työkalupakki teräspeltiä: 1 kpl nro 693455 koko 5/530

#### Huomautus:

**Työkalut toimitetaan irrallaan.**

## Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi

Työkalusarja

## Tarvikkeet

Vesipumppu-urapihdit, mustatut Kokonaispituus 250 mm	704900 250
Kalvin, muovikahva Terän pituus 110 mm	831700 110
Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva Ruuvinvääntimien lkm. 5	660910 5
Monikäyttöviilarisarja, 5 osaa, rullattavassa taskussahakkaus 2 Hammastuksen pituus 200 mm	517200 200
Lankakäsiharja Teräslanka, sileä 0,35 mm Harjasrivien lkm 3	575000 3
Lukkorengaspihdit Tyyppi J2	719805 J2
Muovinen öljykannu, poistoputki Tilavuus 125 ml	083532 125
Lävistinsarjamoovipitimestä Työkalujen lukumäärä 6	745600 6
Sivuleikkuri, kiillotettu Kokonaispituus 160 mm	724900 160
Yleispihdit, yksi prismaleuka Kokonaispituus 250 mm	708205 250

Kuusiokoloavainsarja, taivutettuniklattu Ruuvinvääntimien lkm. 8	626072 8
Muovivasara, Cellidor-lyömäpää Vasaranpään Ø 32 mm	754500 32
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen	844300
Lukkosepänavasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 300 g	750110 300
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, "multicraft"-voimakahva Ristikantakoko 1	668100 1
Kärkipihdit - suorat, kiillotetut Kokonaispituus 160 mm	713150 160
Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 12	610610 12
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, "multicraft"-voimakahva Ristikantakoko 2	668100 2
Teräspeltinen työkalupakki Extra Tyyppi 5/530	693455 5/530
Raskaat hohtimet Kokonaispituus 210 mm	706610 210
Lukkorengaspihdit Tyyppi A2	719905 A2
Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 3,5 mm	665020 3,5
Laakataltta Kokonaispituus 175 mm	740500 175
Kulma-avain urakantaruuveille Terän leveys b 6,5 mm	664800 6,5
Eristysnauha Väri BLACK	083654 BLACK
Permanenttikynä Dura-Ink® 15 Kirjoitusväri B	085154 B
Linjapihdit, kiillotetut Kokonaispituus 180 mm	701500 180
Yleissaha "PUK", yleisterä (310)Kiinteä kahva	581220
Asennustyökalusarja, 59 osailman koteloa	680305
Puinen taittomitta, keltainen Pituus 2 m	466005 2