



Momenttiruuvitaltta, Tyyppi: 20IP



Tilaustiedot

Tilausnumero	659950 20IP
GTIN	4013288099136
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Luotettava Kraftform-kahva, 5 Nm pistoolikahvasta alkaen. Jokaisessa ruuvitaltassa on **valmiina kullekin ruuvikoolle sopiva vääntömomentti**.

Kahvan mekaniikka on suojattu sinettirenkaalla, jotta säätöjä ei voi muuttaa ja mekaniikkaa ei voi manipuloida. Käyttökoko ja vääntömomentti on merkitty kahvan päähän.

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Ruuvien kiristämistä ei voi jatkaa.

Koot 2 – 4 kuusiokoloruuveille.

Koot TX6 – TX20 ruuveille, joissa **Torx®-profiili**.

Koot 6IP–20IP ruuveille, joissa **Torx Plus® -profiili**. Pistoolikahva korkeiden momenttien välittämiseen.

Käyttö:

Ihanteellinen kääntöterille.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

asetettu vääntömomentti	5 Nm
-------------------------	------

Terän pituus	65 mm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±10 %
asetettu vääntömomentti	500 cNm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu
Palaute	irrottava
Mittaustapa	Vääntömomentti
Paino	220 g
Liitäntämuoto	kiinteä
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytkin
Kokonaispituus L	160 mm
Lukema valittavissa	cNm
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Valmistajamerkintä	300 IP -pistooli
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty	kyllä
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta