



Pneumaattis-hydraulinen sokkoniittauslaite TAURUS®, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	770512 1
GTIN	4007081560009
Tuoteluokka	74A

Kuvaus

Malli:

Käyttöpaine 5 – 7 baaria. Irrotettava tuurnien keräyssäiliö.

Etu:

Tartuntaleukajärjestelmä mahdollistaa pitkän kestoiän ja pitävän otteen niittituurnista. Vähäinen paineilmankulutus, sillä samaa paineilmaa käytetään niittien asettamiseen ja jäännöstuurnien irrottamiseen. Erittäin nopea työkierto.

Toimituksen sisältö:

Asennusavain SW 12/14 ja SW 14/17.

1 pullo hydrauliöljyä 100 ml ja 1 lisäöljysäiliö. Sisältää suukappaleet 17/18, 17/20, 17/22.

Tekninen kuvaus

Ilman kulutus / niitti	1 l
Paino	1,3 kg
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint.	3,2 mm
Tuurnan enimmäishalkaisija	2,5 mm
Laitteen liikepituus	15 mm

Sokkoniiteille, teräs / alumiini, enint.	4 mm
Letkuliitántä	6 mm
Asetusvoima 5 baarissa	4200 N
Letkuliitántä	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Vetoniittikone