



## Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: J31



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 719790 J31    |
| GTIN         | 4003773048657 |
| Tuoteluokka  | 73F           |

### Kuvaus

#### Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Harmaaksi fosfatoitunut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.

**Asetettavat tarkkuuskärjet. Muoto D – taivutetut leuat 90°.**

#### Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

#### Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

#### Standardi:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Tekninen kuvaus

|  |                      |
|--|----------------------|
| Kärjen Ø                                   | 2,25 mm              |
| Muoto                                      | D                    |
| Kokonaispituus                             | 210 mm               |
| Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on | 40 - 100 mm          |
| Standardi                                  | DIN 5256 D           |
| Käyttö Lukkorengaspihdit                   | Sisärenkas, taitettu |
| Leukamalli                                 | 90° taivutettu       |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Kahva                 | muovipinnoite       |
| Raaka-aine            | erikoisterästä      |
| Kärjen materiaali     | erikoisterästä      |
| Pinta                 | harmaaksi fosfoidut |
| äärirajoin            | ei                  |
| Kahvassa lukituslaite | kyllä               |
| Vaihdeettava kärki    | ei                  |
| Tuotetyyppi           | Lukkorengaspihdit   |