



Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: A1



Tilaustiedot

Tilausnumero	719890 A1
GTIN	4003773048725
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Harmaaksi fosfatoitunut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat. Nivelessä **sisäänrakennettu aukaisujousi. Muoto A – suorat leuat.**

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Kärjen Ø	1,3 mm
Muoto	A
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	10 - 25 mm
Standardi	DIN 5254 A

Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, suora
Leukamalli	suora
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	harmaaksi fosfatoidut
äärirajoitin	ei
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit