



Käsi­käyt­toiset niitta­us­pihdit FLIPPER®



Tilau­stie­dot

Tilau­sunu­mero	770280
GTIN	4007081010009
Tuote­luokka	74A

Kuvaus

Malli:

Vankat, ke­stävät käsi­niitta­us­pihdit, **niittituurnien kokoamissäiliö**. Käyttö yhdellä kädellä, n. 30 % vähäisempi voimantarve. Istukkamekanismi pitää niittituurna tiukasti kiinni irrottamisen jälkeen – niittituurna vapautetaan painamalla vipua eteenpäin.

Käyttö:

Sokkoniittien (kaikki materiaalit) työstöön.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suukappaleet 10/24 (työskentelyasennossa) ja 10/18, 10/29 (kokoamissäiliössä) sekä 1 asennusavaimen.

Kokonaispituus: 212 mm

Alumiinisille, kuparisille sokkoniiteille: 3 - 5 mm

Teräksisille, jaloteräksisille sokkoniiteille: 3 - 4 mm

Paino: 750 g

Tekninen kuvaus

Alumiinisille, kuparisille sokkoniiteille	3 - 5 mm
Paino	750 g

Kokonaispituus	212 mm
Teräksisille, jaloteräksisille sokkoniiteille	3 - 4 mm
Tuotetyyppi	Käikäyttöiset niittauspihdit