



## Pneumaattis-hydraulinen sokkoniittauslaite TAURUS®, Tyypin: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	770512 2
GTIN	4007081570008
Tuoteluokka	74A

### Kuvaus

**Malli:**

Käyttöpaine 5 – 7 baaria. Irrotettava tuurnien keräyssäiliö.

**Etu:**

**Tartuntaleukajärjestelmä** mahdollistaa pitkän kestoian ja pitävän otteen niittituurnista. Vähäinen paineilmankulutus, sillä samaa paineilmaa käytetään niittien asettamiseen ja jäännöstuurnien irrottamiseen. Erittäin nopea työkierto.

**Toimituksen sisältö:**

Asennusavain SW 12/14 ja SW 14/17.

1 pullo hydrauliöljyä 100 ml ja 1 lisäöljysäiliö. Sisältää suokappaleet 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

### Tekninen kuvaus

Sokkoniiteille, teräs / alumiini, enint.	6 mm
Asetusvoima 5 baarissa	9000 N
Laitteen liikepituus	18 mm
Tuurnan enimmäishalkaisija	3,2 mm
Letkuliitännä	6 mm

Paino	1,6 kg
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint.	5 mm
Ilman kulutus / niitti	2,3 l
Letkuliitäntä	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Vetoniittikone