

**Garant****Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: A1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	719870 A1
GTIN	4045197504104
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Mustat pihdit. Hiottu pää. Muovipäällysteiset kahvat. Nivelessä **sisäänrakennettu aukaisujousi**.

**Muoto A – suorat leuat.****Etu:**

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

**Käyttö:**

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

**Standardi:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Tekninen kuvaus**

Kärjen Ø	1,3 mm
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	10 - 25 mm
Kokonaispituus	140 mm
Muoto	A
Standardi	DIN 5254 A

Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, suora
Leukamalli	suora
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Kärjen materiaali	erikoisterästä
Pinta	musta
äärirajoin	ei
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit