

**Garant****Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: J41****Tilaustiedot**

Tilausnumero	719770 J41
GTIN	4045197504081
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Mustat pihdit. Hiottu pää. Muovipäällysteiset kahvat.

**Asetettavat tarkkuuskärjet. Muoto D – taivutetut leuat 90°.**

**Etu:**

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

**Käyttö:**

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

**Standardi:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Tekninen kuvaus**

Kärjen Ø	3,2 mm
Kokonaispituus	305 mm
Muoto	D
Sisäpuolisille lukkorengaille, joiden Ø on	85 - 140 mm
Standardi	DIN 5256 D
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, taitettu
Leukamalli	90° taivutettu

Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Kärjen materiaali	erikoisterästä
Pinta	musta
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit