



Pneumaattis-hydraulinen sokkoniittauslaite TAURUS®, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	770512 3
GTIN	4007081580007
Tuoteluokka	74A

Kuvaus

Malli:

Käyttöpaine 5 – 7 baaria. Irrotettava tuurnien keräyssäiliö.

Etu:

Tartuntaleukajärjestelmä mahdollistaa pitkän kestoiän ja pitävän otteen niittituurnista. Vähäinen paineilmankulutus, sillä samaa paineilmaa käytetään niittien asettamiseen ja jäännöstuurnien irrottamiseen. Erittäin nopea työkierto.

Toimituksen sisältö:

Asennusavain SW 12/14 ja SW 14/17.

1 pullo hydrauliöljyä 100 ml ja 1 lisäöljysäiliö. Sisältää suukappaleet 17/36, 17/40, 17/45.

Tekninen kuvaus

Laitteen liikepituus	25 mm
Sokkoniiteille, teräs / alumiini, enint.	6,4 mm
Letkuliitântä	6 mm
Ilman kulutus / niitti	4,8 l
Asetusvoima 5 baarissa	14000 N

Paino	1,9 kg
Tuurnan enimmäishalkaisija	4,5 mm
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint.	6,4 mm
Letkuliitäntä	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Vetoniittikone