



Tarkkuuslukkorengaspihdit ääri rajoitin, Tyyppi: J1



Tilaustiedot

Tilausnumero	719792 J1
GTIN	4003773073864
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Säädettävä ääri rajoitin.

Muoto C – suorat leuat.

Muoto D – taivutetut leuat 90°.

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Harmaaksi fosfatoitunut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.

Asetettavat tarkkuuskärjet.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärenkas, suora

Kokonaispituus: 140 mm

Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on: 12 - 25 mm

Kärjen Ø: 1,25 mm

Tekninen kuvaus

Kärjen Ø	1,25 mm
Kokonaispituus	140 mm

Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	12 - 25 mm
Muoto	C
Standardi	DIN 5256 C
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, suora
Leukamalli	suora
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Kärjen materiaali	erikoisterästä
Pinta	harmaaksi fosfatoidut
äärirajoin	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit