

Garant**Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: A3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	719870 A3
GTIN	4045197504128
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Mustat pihdit. Hiottu pää. Muovipäällysteiset kahvat. Nivelessä **sisäänrakennettu aukaisujousi**.

Muoto A – suorat leuat.**Etu:**

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	225 mm
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	40 - 100 mm
Kärjen Ø	2,3 mm
Muoto	A
Standardi	DIN 5254 A

Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, suora
Leukamalli	suora
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Kärjen materiaali	erikoisterästä
Pinta	musta
äärirajoin	ei
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit