

**Akkukäyttöinen sokkoniittimutterilaite FireBird®****Tilaustiedot**

Tilausnumero	770520
GTIN	4007081260039
Tuoteluokka	74A

**Kuvaus****Malli:**

Akkukäyttöinen laite sokkoniittimuttereille, alumiinille enintään M10, teräkselle enintään M8 ja jaloteräkselle enintään M6.

**Etu:**

Erittäin tehokas, suuri kappalemäärä yhdellä akun latauksella. Sokkoniittimuttereiden yksinkertainen ja varma kiinnitys. Asetuspituuden sähköinen ohjaus. Pikavaihtojärjestelmä kierretuurnille.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana à 1 kierretuurna ja suukappale M4, M5 ja M6, 1 kuusiokoloavain, 2x kaksipäinen kiintoavain koko 24x27, litiumioniakku nro 770527 ja laturi nro 770528 koko 1 muovilaukussa.

**Tekninen kuvaus**

Asetusvoima	13000 N
Paino sisältää akun	2,1 kg
Akkukapasiteetti	2 Ah
akun jännite	14,4 V

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Vetoniittikone

## Tarvikkeet

Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M4	770522 M4
Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M5	770522 M5
Varasuulake ja kierretuurna Tyyppi M6	770522 M6
Li-ioni-pikavaihtoakku Kapasitanssi 2,0 Ah	770527 2,0
Laturi Tyyppi 1	770528 1