



Lukkorengaspihdit, Tyyppi: J11



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 719805 J11 |
| GTIN | 4045197492692 |
| Tuoteluokka | 72B |

Kuvaus

Malli:

Yhdestä kappaleesta taotut. Mustaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.

Asetettavat tarkkuuskärjet. Muoto D – taivutetut leuat 90°.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-----------------------|
| Muoto | D |
| Kärjen Ø | 1,3 mm |
| Kokonaispituus | 135 mm |
| Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on | 12 - 25 mm |
| Standardi | DIN 5256 D |
| Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärenas, taitettu |
| Leukamalli | 90° taivutettu |
| Kahva | muovipinnoite |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | mustatut |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Vaihdeettava kärki | ei |
| Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |