

**Garant****Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: J3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	719770 J3
GTIN	4045197504029
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Mustat pihdit. Hiottu pää. Muovipäällysteiset kahvat.

**Asetettavat tarkkuuskärjet. Muoto C – suorat leuat.**

**Etu:**

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

**Käyttö:**

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

**Standardi:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Tekninen kuvaus**

Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	40 - 100 mm
Muoto	C
Kärjen Ø	2,25 mm
Kokonaispituus	225 mm
Standardi	DIN 5256 C
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärenkas, suora
Leukamalli	suora

Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Kärjen materiaali	erikoisterästä
Pinta	musta
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit