

**Garant****Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: A11****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 719870 A11    |
| GTIN         | 4045197504159 |
| Tuoteluokka  | 71B           |

**Kuvaus****Malli:**

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Mustat pihdit. Hiottu pää. Muovipäällysteiset kahvat. Nivelessä **sisäänrakennettu aukaisujousi**.

**Muoto B – taivutetut leuat 90°.**

**Etu:**

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

**Käyttö:**

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

**Standardi:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Tekninen kuvaus**

|  |            |
|--|------------|
| Kokonaispituus                             | 130 mm     |
| Kärjen Ø                                   | 1,3 mm     |
| Muoto                                      | B          |
| Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on | 10 - 25 mm |
| Standardi                                  | DIN 5254 B |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Käyttö Lukkorengaspihdit                | Ulkorengas, kulma |
| Leukamalli                              | 90° taivutettu    |
| Kahva                                   | muovipinnoite     |
| Raaka-aine                              | erikoisterästä    |
| Kärjen materiaali                       | erikoisterästä    |
| Pinta                                   | musta             |
| äärirajoin                              | ei                |
| Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä             |
| Kahvassa lukituslaite                   | ei                |
| Vaihdeettava kärki                      | ei                |
| Tuotetyyppi                             | Lukkorengaspihdit |