



## Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: A41



### Tilaustiedot

Tilausnumero	719890 A41
GTIN	4003773048855
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Harmaaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat. Nivelessä **sisäänrakennettu aukaisujousi. Muoto B – taivutetut leuat 90°.**

#### Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

#### Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

#### Standardi:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	305 mm
Muoto	B
Kärjen Ø	3,2 mm
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	85 - 140 mm
Standardi	DIN 5254 B
Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, kulma

Leukamalli	90° taivutettu
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	harmaaksi fosfoidut
äärirajoin	ei
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit