



Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m, ruostumaton, Paksuus: 0,06mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	478507 0,06
GTIN	4045197925572
Tuoteluokka	42H

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Koosta 0,02 alkaen poiskulumaton paksuuden merkintä (poikkeuksena nro 478502 alk. koosta 0,08).

Säilytys käytännöllisessä kotelossa, josta nauha vedetään ulos rullamitan tapaan. Viisi- tai kymmenmetrisestä nauhasta voi leikata halutun pituisen palan.

Ruostumaton– ruosteen- ja haponkestävää ruostumatonta terästä, ainenro 1.4310 (tai 1.4301, paksuus 0,005 – 0,05 mm), kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

Käyttö:

Laitteiden ja työkalujen rakentamisessa koneenosien hienosäätöä varten. Aluskalvona työkappaleiden oikaisussa, kaikentyyppisiin toleranssimittauksiin, sovitteiden ja johteiden tarkistamiseen sekä väri- ja puristustelojen säätämiseen.

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,06 mm
virheraja	±3 µm
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi	T3
Raaka-aine	ruostumaton

Materiaali	Jaloteräs, INOX
Rullan pituus	5 m
Rullan leveys	12,7 mm
Tuotetyyppi	Rakotulkkinauha