

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-618, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094260 9
GTIN	10076490489455
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

**HyFlex® 11-618. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys.** Erittäin ohut ja silti kestävä käsine, **neuletiheys 18.** Soveltuu erityisesti kevyisiin asennustöihin, jossa suuri tarkkuus on tärkeää, sähkömoottoreiden, ilmastointilaitteiden, kaapelinippujen loppuasennukseen.

**Kuvaus mainosteksti:**

**Hienoneulekäsine** kevyeen asennustyöhön, joka vaatii suurta tarkkuutta.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Ei sisällä DMF:ää	ei
silikoniton	ei
Hengittävyys	Erittäin hyvä

Istuvuus	Erittäin hyvä
Pinnoitemateriaali	PU
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Käsineen koko	9
Öljypito	Hyvä
Märkäpito	Kohtalainen
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Sarja	HyFlex®
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	3121X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	195 mm
Väri	musta / sininen
Paino	7,4 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	PU
Viiltosuojaluokka	X
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet