



Käsinepari 6230, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	094236 9
GTIN	4059904093799
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

6230 asti. Antistaattinen käsine **ESD**-käyttökohteisiin. Soveltuu myös **kosketusnäyttöjen** käyttöön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tekninen kuvaus

Sormituntuma	Erittäin hyvä
silikoniton	ei
Kuumuussuoja	Ei tiedossa

Hengittävyys	Hyvä
EN 388 viiltolujuus	1
EN 388 jatkorepäisylujuus	3
Ei sisällä DMF:ää	ei
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Märkäpito	Kohtalainen
Käsineen koko	9
Öljypito	Kohtalainen
EN 388 lävistyslujuus	1
Istuvuus	Hyvä
Pinnoitemateriaali	PU
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käyttö	uudelleenkäytettävä
EN 388	3141X
Rungon materiaali	Nailon/hiili
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	valkoinen / harmaa
Paino	14 g
Tuotetyyppi	ESD-käsineet