

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Tuoteluokka	21T

Kuvaus**Malli:**

PCLNR 95° -poraustuurnat kääntöterille CN.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	15,25 mm
Kiinnitysvipu	259015 11
Keskisiirto L ₃	11 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 9
Terän koko	9 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
ISO-koodi pidin	A16M PCLNR/L09
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500