

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Tuoteluokka	21T

**Kuvaus****Malli:**

PCLNL 95° -poraustuurnat kääntöterille CN.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Kiinnitysvipu	259015 11
ISO-koodi pidin	A16M PCLNR/L09
Kokonaispituus L	150 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15,25 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 9
Terän koko	9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500