

Garant**Kierukkapora HSS W, pinnoittamaton, Ø DC h8: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114200 12
GTIN	4045197016133
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa.

Tarkka kärkihionta.

Hiotut, suuret lastu-urat, tiheä kierre.

Kiiltäväksi hiottu pinta.

Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	101 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D_c	12 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	12 mm
Kokonaispituus L	151 mm
Syöttö f alumiinimuovissa, pitkälastuinen	0,22 mm/kierr,
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	83 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	W
Nousukulma	35-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		